

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Las carcasas RockStar® HighPower se fabrican en fundición inyectada de aluminio de alta resistencia, ofreciendo, gracias a su constante mejora, una perfecta protección contra las condiciones ambientales más severas. La carcasa de varias piezas permite al usuario hacer un seguimiento integral de los procesos de trabajo hasta el último paso del ciclo.

## Datos generales para pedido

Versión	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de pro- tección: IP68, IP69, en estado conectado, Tapa, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
Código	<u>1079910000</u>
Tipo	HDC IP68 24B MD 3M25
GTIN (EAN)	4032248842117
Cantidad	1 Pieza



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

$H \cap$	ma		acio	nae
110		ιυч	aviv	1163

ROHS

Dimensiones y pesos			
Profundidad	181 mm	Profundidad (pulgadas)	7.126 inch
Altura	19 mm	Altura (pulgadas)	0.748 inch
Anchura	57 mm	Anchura (pulgadas)	2.2441 inch
Medida de fijación, anchura	164 mm	Peso neto	468 g

Conformidad

#### **Temperaturas**

Temperatura límite	-50 °C	120 °C

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención	
RoHS		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso	
Resistencia química	Sustancia	Acetona
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Gasóleo
	Resistencia química	Inestable
	Sustancia	Alcohol etílico
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Aceite de transmisión
	Resistencia química	Con resistencia limitada
	Sustancia	Aceite hidráulico
	Resistencia química	Con resistencia limitada
	Sustancia	Bencina de petróleo
	Resistencia química	Inestable
	Sustancia	Transpiración
	Resistencia química	Con resistencia limitada
	Sustancia	Gasolina Premium
	Resistencia química	Inestable
	Sustancia	Agua
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	UV
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Ozono
	Resistencia química	Resistente

## **Datos generales**

Versión, cajas	Тара	Tamaño de instalación	8
Color	negro, Negro (similar a RAL 9005)	Superficie	Esmalte en polvo
Tipo	Тара	Serie	HighPower
Sin halógenos	false	BG	8
Tipo de protección	IP68, IP69, en estado conectado		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

Datos generales			
Par de apriete	11 Nm	Material capotas	Fundición inyectada de aluminio
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo de protección	IP68, IP69, en estado conectado
Serie	HighPower	Carcasas EMC	Sí
Material elemento de bloqueo	Acero inoxidable		

#### Versión

Dimensiones de las entradas de d	cable M 25	Parte superior/Parte inferior/Tapa	Тара
Par de apriete	11 Nm	Número de entradas de cable en la p superior	arte 3
Número de entradas de cable en lateral	la parte 0	Versión, cajas	Тара
Versión, sistema de cierre	Conexión brida-tornillo	Diseño	Estándar
Tamaño de instalación	8	Entrada de cable	con tuerca
Tipo	Тара	Tipo de enclavamiento	Conexión brida-tornillo
Junta	Caucho de silicona	Tuercas (internas)	M 25
Color (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8

### Indicación importante

Información de producto	En función de la operación prevista, las tensiones generadas internamente pueden superponerse a la tensión de trabajo y contener los picos correspondientes. Es indispensable asegurarse de que estos picos de tensión no superen la tensión nominal. Para aplicaciones fuera de esta especificación, ponte en contacto con nosotros.

#### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

# Hoja técnica

## **HDC IP68 24B MD 3M25**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accesorios

### Juego de llaves allen



Llave Allen elaborada en acero templado al cromovanadio en toda su extensión, según DIN ISO 2636 L (DIN 911), superficie refinada de alta calidad.

## Datos generales para pedido

 Tipo
 SK WSD-S 1,5-10,0
 Versión

 Código
 9008850000
 Mounting tool

 GTIN (EAN)
 4032248266609

#### Versión IP68 conforme a la norma EN 45545



Cantidad

Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

## Datos generales para pedido

Tipo	VGM25-MS68 11-20 BG	Versión
Código	<u>1193600000</u>	Conectores industriales, Accesorios, Prensaestopas, laton, niquelado
GTIN (EAN)	4032248976560	
Cantidad	50 ST	
Tipo	VGM25-SS68 11-20 BG	Versión
Código	<u>1193570000</u>	Conectores industriales, Accesorios, Prensaestopas, Acero inoxidable
GTIN (EAN)	4032248976546	1.4305 (303)
Cantidad	50 ST	

Fecha de creación 01.11.2025 10:48:45 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accesorios**

#### Prensaestopas de latón EMC conforme con la norma EN 45545



La sensibilidad cada vez mayor de los componentes electrónicos y el creciente número de frecuencias de interferencias electromagnéticas han llevado a los prensaestopas a desempeñar un importante papel en el diseño de la protección de los sistemas. Este tipo de prensaestopas EMC ofrece protección contra las frecuencias que generan interferencias gracias a la conexión de filtrado de 360°. La junta con dispositivo de bloqueo manual descarga la tensión y ofrece una excelente sujeción de los cables. Además, el prensaestopas que se encuentra cerca de la junta cumple los requisitos de la norma EN 62444. El diseño patentado permite un montaje extremadamente rápido y sencillo.

#### Datos generales para pedido

Tipo VGM25-MS68 EMC 11-20SET Versión

Código <u>1463720000</u>

GTIN (EAN) 4050118269871

Cantidad 1 S

Versión Accesorios

71