

Las carcasas RockStar® HighPower se fabrican en fundición inyectada de aluminio de alta resistencia, ofreciendo, gracias a su constante mejora, una perfecta protección contra las condiciones ambientales más severas. La carcasa de varias piezas permite al usuario hacer un seguimiento integral de los procesos de trabajo hasta el último paso del ciclo.

#### Datos generales para pedido

Versión	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP68, IP69, en estado conectado, Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar
Código	<a href="#">1079920000</a>
Tipo	HDC IP68 HP 24B AS S
GTIN (EAN)	4032248841936
Cantidad	1 Pieza

**HDC IP68 HP 24B AS S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	228 mm	Profundidad (pulgadas)	8.9764 inch
Altura	260 mm	Altura (pulgadas)	10.2362 inch
Anchura	84.5 mm	Anchura (pulgadas)	3.3268 inch
Medida de fijación, altura	170 mm	Medida de fijación, anchura	208 mm
Peso neto	1834.4 g		

**Temperaturas**

Temperatura límite	-50 °C ... 120 °C
--------------------	-------------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin excepción
---	------------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso	
Resistencia química	Sustancia	Acetona
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Gasóleo
	Resistencia química	Inestable
	Sustancia	Alcohol etílico
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Aceite de transmisión
	Resistencia química	Con resistencia limitada
	Sustancia	Aceite hidráulico
	Resistencia química	Con resistencia limitada
	Sustancia	Bencina de petróleo
	Resistencia química	Inestable
	Sustancia	Transpiración
	Resistencia química	Con resistencia limitada
	Sustancia	Gasolina Premium
	Resistencia química	Inestable
	Sustancia	Agua
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	UV
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Ozono
	Resistencia química	Resistente

**Datos generales**

Número de polos	0	Versión, cajas	Carcasa básica
Tamaño de instalación	8	Color	negro, Negro (similar a RAL 9005)
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo	Carcasa básica
Serie	HighPower	Sin halógenos	false
BG	8	Tipo de protección	IP68, IP69, en estado conectado

**HDC IP68 HP 24B AS S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Datos generales**

Material capotas	Fundición inyectada de aluminio	Superficie	Esmalte en polvo
Tipo de protección	IP68, IP69, en estado conectado	Serie	HighPower
Carcasas EMC	Sí	Material ángulo de plástico	Acero inoxidable
Material elemento de bloqueo	Acero inoxidable		

**Versión**

Parte superior/Parte inferior/Tapa	Parte inferior	Tapa	sin tapa
Número de entradas de cable en la parte0 lateral		Versión, cajas	Carcasa básica
Versión, sistema de cierre	Conexión brida-tornillo	Diseño	Estándar
Tamaño de instalación	8	Entrada de cable	No
Tipo	Carcasa básica	Tipo de enclavamiento	Conexión brida-tornillo
Junta	Caucho de silicona	Color (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	8		

**Indicación importante**

Información de producto	En función de la operación prevista, las tensiones generadas internamente pueden superponerse a la tensión de trabajo y contener los picos correspondientes. Es indispensable asegurarse de que estos picos de tensión no superen la tensión nominal. Para aplicaciones fuera de esta especificación, ponte en contacto con nosotros.
-------------------------	---

**Clasificaciones**



ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

## HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos



Para evitar que se dañen los contactos y los manguitos aislantes, recomendamos fijar el cable.

Las distancias correspondientes se muestran en el siguiente dibujo. La fijación del cable no está incluida en el volumen de suministro.

**Dibujos**

---

**HDC IP68 HP 24B AS S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Carcasa de conector**

Las carcasa RockStar® HighPower se fabrican en fundición inyectada de aluminio de alta resistencia, ofreciendo, gracias a su constante mejora, una perfecta protección contra las condiciones ambientales más severas. La carcasa de varias piezas permite al usuario hacer un seguimiento integral de los procesos de trabajo hasta el último paso del ciclo.

**Datos generales para pedido**

Tipo	HDC IP68 HP 24B TO	Versión
Código	<a href="#">1079930000</a>	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP68,
GTIN (EAN)	4032248842032	IP69, en estado conectado, Caja de conector, Conexión brida-tornillo,
Cantidad	1 ST	Estándar