

## HDC IP68 HP 24B TO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Las carcasas RockStar® HighPower se fabrican en fundición inyectada de aluminio de alta resistencia, ofreciendo, gracias a su constante mejora, una perfecta protección contra las condiciones ambientales más severas. La carcasa de varias piezas permite al usuario hacer un seguimiento integral de los procesos de trabajo hasta el último paso del ciclo.

### Datos generales para pedido

Versión	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP68, IP69, en estado conectado, Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar
Código	<a href="#">1079930000</a>
Tipo	HDC IP68 HP 24B TO
GTIN (EAN)	4032248842032
Cantidad	1 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	192 mm	Profundidad (pulgadas)	7.559 inch
Altura	120 mm	Altura (pulgadas)	4.7244 inch
Anchura	64 mm	Anchura (pulgadas)	2.5197 inch
Peso neto	822.72 g		

#### Temperaturas

Temperatura límite -50 °C ... 120 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Resistencia química	Sustancia	Acetona
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Gasóleo
	Resistencia química	Inestable
	Sustancia	Alcohol etílico
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Aceite de transmisión
	Resistencia química	Con resistencia limitada
	Sustancia	Aceite hidráulico
	Resistencia química	Con resistencia limitada
	Sustancia	Bencina de petróleo
	Resistencia química	Inestable
	Sustancia	Transpiración
	Resistencia química	Con resistencia limitada
	Sustancia	Gasolina Premium
	Resistencia química	Inestable
	Sustancia	Agua
	Resistencia química	Resistente
Sustancia	UV	
Resistencia química	Resistente	
Sustancia	Ozono	
Resistencia química	Resistente	

#### Datos generales

Número de polos	0	Versión, cajas	Caja de conector
Tamaño de instalación	8	Color	negro, Negro (similar a RAL 9005)
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo	Conector macho
Serie	HighPower	Sin halógenos	false
BG	8	Tipo de protección	IP68, IP69, en estado conectado

## HDC IP68 HP 24B TO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Datos generales

Par de apriete	11 Nm	Material capotas	Fundición inyectada de aluminio
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo de protección	IP68, IP69, en estado conectado
Serie	HighPower	Carcasas EMC	Sí
Material elemento de bloqueo	Acero inoxidable		

### Versión

Parte superior/Parte inferior/Tapa	Parte superior	Tapa	sin tapa
Par de apriete	11 Nm	Número de entradas de cable en la parte 0 lateral	
Versión, cajas	Caja de conector	Versión, sistema de cierre	Conexión brida-tornillo
Diseño	Estándar	Tamaño de instalación	8
Entrada de cable	No	Tipo	Conector macho
Tipo de enclavamiento	Conexión brida-tornillo	Junta	Caucho de silicona
Color (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8



### Indicación importante

Información de producto	En función de la operación prevista, las tensiones generadas internamente pueden superponerse a la tensión de trabajo y contener los picos correspondientes. Es indispensable asegurarse de que estos picos de tensión no superen la tensión nominal. Para aplicaciones fuera de esta especificación, ponte en contacto con nosotros.
-------------------------	---

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

# Dibujos



Para evitar que se dañen los contactos y los manguitos aislantes, recomendamos fijar el cable. Las distancias correspondientes se muestran en el siguiente dibujo. La fijación del cable no está incluida en el volumen de suministro.



## HDC IP68 HP 24B TO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Accesorios

### Juego de llaves allen



Llave Allen elaborada en acero templado al cromo-vanadio en toda su extensión, según DIN ISO 2636 L (DIN 911), superficie refinada de alta calidad.

### Datos generales para pedido

Tipo	SK WSD-S 1,5-10,0	Versión	
Código	<a href="#">9008850000</a>	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4032248266609		
Cantidad	1 ST		

### Repuestos HighPower



### Datos generales para pedido

Tipo	HDC HP TO SCREW SET	Versión	
Código	<a href="#">2447770000</a>	HDC-HighPower	
GTIN (EAN)	4050118461688		
Cantidad	10 ST		

Tipo	HDC HP TO SCREW SET	Versión	
Código	<a href="#">2447770000</a>	HDC-HighPower	
GTIN (EAN)	4050118461688		
Cantidad	10 ST		