

## WSH 5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

### Datos generales para pedido

Versión	Accesorios, Soporte de guía, Wemid
Código	<a href="#">1080100000</a>
Tipo	WSH 5
GTIN (EAN)	4008190965143
Cantidad	10 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Profundidad	39 mm	Profundidad (pulgadas)	1.5354 inch
Altura	99 mm	Altura (pulgadas)	3.8976 inch
Anchura	8 mm	Anchura (pulgadas)	0.315 inch
Peso neto	9.75 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura de servicio	-50 °C...120 °C	Temperatura permanente de trabajo, min.	-50 °C
Temperatura permanente de trabajo, max.	120 °C		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos del material

Material básico	Wemid	Color	Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

### Dimensiones

Paso en mm (P)	8.00 mm	Repuesto de montaje	56 mm
----------------	---------	---------------------	-------

### Generalidades

Número de polos	1	Indicación de montaje	Montaje directo
Carril de montaje	TS 35		

### Otros datos técnicos

Tipo de fijación	atornillado	Indicación de montaje	Montaje directo
Versión a prueba de explosivos	No	Tipo de montaje	enclavado

### Valores característicos del sistema

Versión	para carriles	Carril de montaje	TS 35
---------	---------------	-------------------	-------

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

### Conexiones de barras colectoras



Con nuestras barras colectoras en varios materiales y los accesorios asociados, puede conectar cables en el espacio de instalación más pequeño. Dependiendo de la aplicación, los potenciales se pueden recoger, distribuir o disipar.

### Datos generales para pedido

Tipo	SA 3.00X10.00X1000 CUZN...	Versión
Código	<a href="#">0259800000</a>	Barra colectoras (borne), plata, Altura: 1000 mm, Profundidad: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190049300	Latón
Cantidad	1 M	
Tipo	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Versión
Código	<a href="#">0348900000</a>	Barra colectoras (borne), plata, Altura: 1000 mm, Profundidad: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190024802	Cobre
Cantidad	25 M	
Tipo	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Versión
Código	<a href="#">0357400000</a>	Barra colectoras (borne), plata, Altura: 1000 mm, Profundidad: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190169572	Cobre
Cantidad	1 M	
Tipo	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Versión
Código	<a href="#">0438000000</a>	Barra colectoras (borne), plata, Altura: 1000 mm, Profundidad: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190080938	Acero
Cantidad	25 M	
Tipo	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Versión
Código	<a href="#">0571300000</a>	Barra colectoras (borne), plata, Altura: 1000 mm, Profundidad: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190015039	Cobre
Cantidad	1 M	
Tipo	SSCH 7.3X1.2X1000	Versión
Código	<a href="#">1071200000</a>	Barra colectoras (borne), plata, Altura: 1000 mm, Profundidad: 1.2
GTIN (EAN)	4008190279172	mm, Cobre
Cantidad	1 M	
Tipo	NSCH 1M	Versión
Código	<a href="#">0280200000</a>	Barra colectoras (borne), natural, Altura: 15 mm, Profundidad: 2 mm,
GTIN (EAN)	4008190012953	Cobre
Cantidad	10 M	
Tipo	ESCH 1 M	Versión
Código	<a href="#">0280300000</a>	Barra colectoras (borne), plata, Altura: 12 mm, Profundidad: 2 mm,
GTIN (EAN)	4008190143053	Acero
Cantidad	10 M	