

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Híbrido, 10 polos. Insertos para conectores enchufables versión 14

Datos generales para pedido

Versión	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
Código	<u>1096150000</u>
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,5-300
GTIN (EAN)	4032248869114
Cantidad	300 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones			
ROHS	Conformidad		
	Comoninada		
Dimensiones y pesos			
D	0.00		
Peso neto	0.29 g		
Temperaturas			
Temperatura de almacenamiento		Temperatura de servicio	
Temperatura de colocación			
<u> </u>			
Conformidad medioambienta	del producto		
Catada da cumanlinaiante da la divertire	Comforme sin avanció		
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Comorme sin exencion		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del	0,1 % en peso	
Dotas vanavalas			
Datos generales	_		
Sección de conexión del conductor.	AWG 20	Sección de conexión del conductor.	AWG 24
flexible, máx. (AWG)	AVV 20	flexible, mín. (AWG)	AVVGZ4
Sección de conexión del conductor,	0.5 mm ²	Sección de conexión del conductor,	0.2 mm ²
flexible, max.		flexible, mín.	
Propiedades eléctricas			
Tensión nominal	24 V		
	24 V		
Indicación importante			
Información de producto	Híbrido, 10 polos. Insertos para conectores enchufables versión 14		
Clasificaciones			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-09-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Versión del catálogo / Dibujos




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Crimping tools



Herramientas para prensar contactos Weidmüller RSV y DSTV-HD

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

Datos generales para pedido

2 atoo gonoraloo para poarao				
Tipo	HTF HYB	Versión		
Código	1119580000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,		
GTIN (EAN)	4032248900626	0.08mm², 1mm², FoderBcrimp		
Cantidad	1 ST			

Versión del catálogo / Dibujos 4