

IE-CD-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Con las herramientas para Ethernet industrial es igualmente aplicable es lema de Weidmüller: todo en un solo lugar.

Estas son sus ventajas:

- Herramientas
- Comprobadores
- Pasacables
- Conexiones del armario de distribución
- Señalizadores
- Protección contra el polvo
- Fuentes de alimentación
- Protector de sobretensión

Datos generales para pedido

Versión	Pie de montaje, FreeCon, IP65
Código	1099580000
Tipo	IE-CD-MA
GTIN (EAN)	4032248874040
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E316369

Dimensiones y pesos

Altura	10 mm	Altura (pulgadas)	0.3937 inch
Anchura	35 mm	Anchura (pulgadas)	1.378 inch
Longitud	112 mm	Longitud (pulgadas)	4.4094 inch
Peso neto	42.9 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Normas generales



N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------------------	---------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

Dibujo

Dibujo



Dimensioned drawing

Installation drawing

Dibujo

