

IE-KSF-PKV14M-KLROB-40M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cables IE confeccionados

Datos generales para pedido

Código	1103660400
Tipo	IE-KSF-PKV14M-KLROB-40M
GTIN (EAN)	4050118011616
Cantidad	1 Pieza

IE-KSF-PKV14M-KLROB-40M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	4228.4 g
-----------	----------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normas generales

Conector norma	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
----------------	--

Normas

Conector norma	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
----------------	--

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio	30
---------------------	----

Montaje del cable

Color de revestimiento	Negro (similar a RAL 9005)	Diámetro de la funda, max.	9.3 mm
------------------------	----------------------------	----------------------------	--------

Propiedades eléctricas cable

Tensión de servicio	30
---------------------	----

Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

Radio de torsión mínimo, repetido	10 x diámetro del cable	Radio de flexión, mín., Único	5 x diámetro del cable
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

