


## THM WO 50.8/150 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

Los señalizadores de cables THM WriteOn en carrete sirven para rotular conductores y cables con un diámetro exterior de hasta 36 mm. La tira adhesiva transparente fija y protege la impresión en la superficie del señalizador.

- Protección de la señalización frente a suciedad y abrasión gracias a la tira adhesiva transparente
- Impresión rápida y sencilla gracias a la impresora por termotransferencia de alta calidad

### Datos generales para pedido

Versión	THM, Señalizadores para cables y conductores, 39.7 mm, 50.8 x 150 mm, azul
Código	<a href="#">1109190000</a>
Tipo	THM WO 50.8/150 BL
GTIN (EAN)	4032248885626
Cantidad	1 ROL

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	0.03 mm	Profundidad (pulgadas)	0.001 inch
Altura	50.8 mm	Altura (pulgadas)	2 inch
Anchura	150 mm	Anchura (pulgadas)	5.9055 inch
Peso neto	610 g		

#### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...125 °C
----------------------------------	--------------

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de poliacrilato		
Color de material según código de resistencia	6		
Tipo de impresión	sin imprimir		
Versión	autoadhesivo		
Anchura	150 mm		
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		
Gama de temperaturas de servicio, max.	125 °C		
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C		
Color	azul		
Halógenos	No		
Material básico	Cinta de poliéster		
Caracteres impresos	sin		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Carrete de etiquetas	
Tamaño del campo para rotulación	25.4 x 50.8 mm		
Impresora compatible	1 Label reel = Conductor and cable markers		
Gama de temperaturas de servicio	-40...125 °C		
Unidades por rollo	500		

#### Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	500 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	0.75 mm <sup>2</sup>	Diámetro externo del conductor, max.	39.7 mm
Anchura de campo de texto	50.8 mm	Altura de campo de texto	25.4 mm
diámetro externo del conductor	39.7 mm	Sección de conexión del conductor	0.75 - 500 mm <sup>2</sup>

#### Clasificaciones


ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02

**Datos técnicos**

ECLASS 15.0

27-28-11-02

**Dibujos**



## THM WO 50.8/150 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versión	
Código	<a href="#">2005070000</a>	Cinta de color	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Cantidad	1 ST		