

HDC 40D TOBU 1M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasa ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Entrada del cable parte superior, Enclavamiento lateral en la parte inferior, , Dimensiones de las entradas de cable: 1*M40 |
| Código | 1114890000 |
| Tipo | HDC 40D TOBU 1M40G CS |
| GTIN (EAN) | 4032248894581 |
| Cantidad | 1 Pieza |

HDC 40D TOBU 1M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Datos técnicos

www.weidmueller.com

Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|-------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 58 mm | Profundidad (pulgadas) | 2.2835 inch |
| Altura | 75 mm | Altura (pulgadas) | 2.9527 inch |
| Anchura | 93 mm | Anchura (pulgadas) | 3.6614 inch |
| Peso neto | 260 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin excepción

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso | | |
| Resistencia química | Sustancia | Acetona | |
| | Resistencia química | Con resistencia limitada | |
| | Sustancia | Aceite de perforación | |
| | Resistencia química | Resistente | |
| | Sustancia | Diésel | |
| | Resistencia química | Resistente | |
| | Sustancia | Alcohol etílico | |
| | Resistencia química | Resistente | |
| | Sustancia | Aceite de transmisión | |
| | Resistencia química | Resistente | |
| | Sustancia | Aceite hidráulico | |
| | Resistencia química | Resistente | |
| | Sustancia | Refrigerante | |
| | Resistencia química | Resistente | |
| | Sustancia | Bencina de petróleo | |
| | Resistencia química | Resistente | |
| | Sustancia | Transpiración | |
| | Resistencia química | Resistente | |
| | Sustancia | Gasolina Premium | |
| | Resistencia química | Con resistencia limitada | |
| | Sustancia | Agua | |
| | Resistencia química | Resistente | |
| | Sustancia | UV | |
| | Resistencia química | Inestable | |
| | Sustancia | Ozono | |
| | Resistencia química | Inestable | |

Datos generales

| | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------------|------------------|
| Material capotas | Fundición inyectada de aluminio | Superficie | Esmalte en polvo |
| Tipo de protección | IP65, en estado conectado | Carcasas EMC | No |

Dimensiones

| | | | |
|------------------|------------|------------------|-------|
| Entrada de cable | con tuerca | Anchura capota C | 43 mm |
| Longitud, caja | 93.3 mm | Altura capota B | 75 mm |

HDC 40D TOBU 1M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Versión**

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| Prensaestopas, cantidad | 0 | Dimensiones de las entradas de cable | 1*M40 |
| Parte superior/Parte inferior/Tapa | Parte superior | Tapa | sin tapa |
| Número de entradas de cable en la parte lateral | 0 | Versión, cajas | Entrada del cable parte superior |
| Versión, sistema de cierre | Enclavamiento lateral en la parte inferior | Tamaño de instalación | 6 |
| Entrada de cable | con tuerca | Junta | sin estanqueidad |
| Color (RAL) | RAL 7035 | BG | 6 |
| Indicado para ModuPlug® | Sí | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 40D TOBU 1M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapa



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcchas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 16B DMDQ 2QB | Versión |
| Código | 1665270000 | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65, en |
| GTIN (EAN) | 4008190421977 | estado conectado, Tapa para la parte superior, Enclavamiento lateral |
| Cantidad | 1 ST | en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: none |