

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Las carcasas RockStar® HighPower se fabrican en fundición inyectada de aluminio de alta resistencia, ofreciendo, gracias a su constante mejora, una perfecta protección contra las condiciones ambientales más severas. La carcasa de varias piezas permite al usuario hacer un seguimiento integral de los procesos de trabajo hasta el último paso del ciclo.

Datos generales para pedido

Versión	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de pro- tección: IP68, IP69, en estado conectado, Base abierta, Conexión brida-tornillo, Estándar
Código	<u>1120040000</u>
Tipo	HDC IP68 HP 24B A
GTIN (EAN)	4032248901418
Cantidad	1 Pieza



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Hom	olog	ıacıo	nes

ROHS

Dimensiones y peso	os		
Profundidad	216 mm	Profundidad (pulgadas)	8.5039 inch
Altura	49.8 mm	Altura (pulgadas)	1.9606 inch
Anchura	72 mm	Anchura (pulgadas)	2.8346 inch
Peso neto	643 g		

Conformidad

Temperaturas

Temperatura límite	-50 °C	120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención	
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso	
Resistencia química	Sustancia	Acetona
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Gasóleo
	Resistencia química	Inestable
	Sustancia	Alcohol etílico
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Aceite de transmisión
	Resistencia química	Con resistencia limitada
	Sustancia	Aceite hidráulico
	Resistencia química	Con resistencia limitada
	Sustancia	Bencina de petróleo
	Resistencia química	Inestable
	Sustancia	Transpiración
	Resistencia química	Con resistencia limitada
	Sustancia	Gasolina Premium
	Resistencia química	Inestable
	Sustancia	Agua
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	UV
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Ozono
	Resistencia química	Resistente

Datos generales

Versión, cajas	Base abierta	Tamaño de instalación	8
Color	negro, Negro (similar a RAL 9005)	Superficie	Esmalte en polvo
Tipo	Base abierta (paso)	Serie	HighPower
Sin halógenos	false	BG	8
Tipo de protección	IP68, IP69, en estado conectado		

Versión del catálogo / Dibujos



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Datos generales			
Material capotas	Fundición inyectada de aluminio	Superficie	Esmalte en polvo
Tipo de protección	IP68, IP69, en estado conectado	Serie	HighPower
Carcasas EMC	Sí	Material elemento de bloqueo	Acero inoxidable
Versión			
Parte superior/Parte inferior/Tapa	Parte inferior	Versión, cajas	Base abierta
Versión, sistema de cierre	Conexión brida-tornillo	Diseño	Estándar
Tamaño de instalación	8	Tipo	Base abierta (paso)
Гіро de enclavamiento	Conexión brida-tornillo	Junta	Caucho de silicona
Color (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8
Indicación importante			
Información de producto		prevista, las tensiones generadas interr	
	a la tensión de trabajo y co	ontener los picos correspondientes. Es ir ión no superen la tensión nominal. Para	ndispensable asegurarse
	a la tensión de trabajo y co de que estos picos de tens	ontener los picos correspondientes. Es ir ión no superen la tensión nominal. Para	ndispensable asegurarse
nformación de producto Clasificaciones	a la tensión de trabajo y co de que estos picos de tens especificación, ponte en co	intener los picos correspondientes. Es ir ión no superen la tensión nominal. Para ontacto con nosotros.	ndispensable asegurarse aplicaciones fuera de esta
nformación de producto Clasificaciones ETIM 6.0	a la tensión de trabajo y co de que estos picos de tens especificación, ponte en co EC000437	intener los picos correspondientes. Es ir ión no superen la tensión nominal. Para ontacto con nosotros. ETIM 7.0	ndispensable asegurarse aplicaciones fuera de esta ECO00437
nformación de producto Clasificaciones ETIM 6.0 ETIM 8.0	a la tensión de trabajo y co de que estos picos de tens especificación, ponte en co EC000437 EC000437	entener los picos correspondientes. Es ir ión no superen la tensión nominal. Para contacto con nosotros. ETIM 7.0 ETIM 9.0	edispensable asegurarse aplicaciones fuera de esta esta esta esta esta esta esta est
nformación de producto Clasificaciones ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	a la tensión de trabajo y co de que estos picos de tens especificación, ponte en co EC000437 EC000437 EC000437	entener los picos correspondientes. Es ir ión no superen la tensión nominal. Para contacto con nosotros. ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000437 EC000437 27-44-02-02
nformación de producto Clasificaciones ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	a la tensión de trabajo y co de que estos picos de tens especificación, ponte en co EC000437 EC000437 EC000437 27-44-02-02	entener los picos correspondientes. Es ir ión no superen la tensión nominal. Para contacto con nosotros. ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000437 EC000437 27-44-02-02 27-44-02-02
nformación de producto Clasificaciones ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	a la tensión de trabajo y co de que estos picos de tens especificación, ponte en co EC000437 EC000437 EC000437	entener los picos correspondientes. Es ir ión no superen la tensión nominal. Para entacto con nosotros. ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC000437 EC000437 27-44-02-02
Información de producto	a la tensión de trabajo y co de que estos picos de tens especificación, ponte en co EC000437 EC000437 EC000437 27-44-02-02	entener los picos correspondientes. Es ir ión no superen la tensión nominal. Para contacto con nosotros. ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000437 EC000437 27-44-02-02 27-44-02-02

Versión del catálogo / Dibujos





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos





Para evitar que se dañen los contactos y los manguitos aislantes, recomendamos fijar el cable. Las distancias correspondientes se muestran en el siguiente dibujo. La fijación del cable no está incluida en el volumen de suministro.

Hoja técnica

HDC IP68 HP 24B A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Carcasa de conector



Las carcasas RockStar® HighPower se fabrican en fundición inyectada de aluminio de alta resistencia, ofreciendo, gracias a su constante mejora, una perfecta protección contra las condiciones ambientales más severas. La carcasa de varias piezas permite al usuario hacer un seguimiento integral de los procesos de trabajo hasta el último paso del ciclo.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC IP68 HP 24B TO	Versión
Código	1079930000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP68,
GTIN (EAN)	4032248842032	IP69, en estado conectado, Caja de conector, Conexión brida-tornillo,
Cantidad	1 ST	Estándar

Marco complementario



Las carcasas RockStar® HighPower se fabrican en fundición inyectada de aluminio de alta resistencia, ofreciendo, gracias a su constante mejora, una perfecta protección contra las condiciones ambientales más severas. La carcasa de varias piezas permite al usuario hacer un seguimiento integral de los procesos de trabajo hasta el último paso del ciclo.

Datos generales para pedido

Dutou go	noraloo para poalao	
Tipo	HDC IP68 24B HP FRAME	Versión
Código	1282820000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP68, IP69,
GTIN (EAN)	4050118073010	en estado conectado, , Conexión brida-tornillo, Estándar
Cantidad	1 ST	

Fecha de creación 08.11.2025 01:49:35 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 6