

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Las carcasa RockStar® HighPower se fabrican en fundición inyectada de aluminio de alta resistencia, ofreciendo, gracias a su constante mejora, una perfecta protección contra las condiciones ambientales más severas. La carcasa de varias piezas permite al usuario hacer un seguimiento integral de los procesos de trabajo hasta el último paso del ciclo.

Datos generales para pedido

Versión	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP68, IP69, en estado conectado, Base abierta, Conexión brida-tornillo, Estándar
Código	1120040000
Tipo	HDC IP68 HP 24B A
GTIN (EAN)	4032248901418
Cantidad	1 Pieza

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	216 mm	Profundidad (pulgadas)	8.5039 inch
Altura	49.8 mm	Altura (pulgadas)	1.9606 inch
Anchura	72 mm	Anchura (pulgadas)	2.8346 inch
Peso neto	643 g		

Temperaturas

Temperatura límite	-50 °C ... 120 °C
--------------------	-------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Resistencia química	Sustancia	Acetona
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Gasóleo
	Resistencia química	Inestable
	Sustancia	Alcohol etílico
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Aceite de transmisión
	Resistencia química	Con resistencia limitada
	Sustancia	Aceite hidráulico
	Resistencia química	Con resistencia limitada
	Sustancia	Bencina de petróleo
	Resistencia química	Inestable
	Sustancia	Transpiración
	Resistencia química	Con resistencia limitada
	Sustancia	Gasolina Premium
	Resistencia química	Inestable
	Sustancia	Agua
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	UV
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Ozono
	Resistencia química	Resistente

Datos generales

Número de polos	0
Tamaño de instalación	8
Superficie	Esmalte en polvo
Serie	HighPower
BG	8

Versión, cajas	Base abierta
Color	negro, Negro (similar a RAL 9005)
Tipo	Base abierta (paso)
Sin halógenos	false
Tipo de protección	IP68, IP69, en estado conectado

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Datos generales**

Material capotas	Fundición inyectada de aluminio	Superficie	Esmalte en polvo
Tipo de protección	IP68, IP69, en estado conectado	Serie	HighPower
Carcasas EMC	Sí	Material elemento de bloqueo	Acero inoxidable

Versión

Parte superior/Parte inferior/Tapa	Parte inferior	Tapa	sin tapa
Número de entradas de cable en la parte O lateral		Versión, cajas	Base abierta
Versión, sistema de cierre	Conexión brida-tornillo	Diseño	Estándar
Tamaño de instalación	8	Entrada de cable	No
Tipo	Base abierta (paso)	Tipo de enclavamiento	Conexión brida-tornillo
Junta	Caucho de silicona	Color (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	8		

Indicación importante

Información de producto	En función de la operación prevista, las tensiones generadas internamente pueden superponerse a la tensión de trabajo y contener los picos correspondientes. Es indispensable asegurarse de que estos picos de tensión no superen la tensión nominal. Para aplicaciones fuera de esta especificación, póngase en contacto con nosotros.
-------------------------	---

Clasificaciones



ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



Para evitar que se dañen los contactos y los manguitos aislantes, recomendamos fijar el cable.

Las distancias correspondientes se muestran en el siguiente dibujo. La fijación del cable no está incluida en el volumen de suministro.

Dibujos

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Carcasa de conector



Las carcasa RockStar® HighPower se fabrican en fundición inyectada de aluminio de alta resistencia, ofreciendo, gracias a su constante mejora, una perfecta protección contra las condiciones ambientales más severas. La carcasa de varias piezas permite al usuario hacer un seguimiento integral de los procesos de trabajo hasta el último paso del ciclo.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC IP68 HP 24B TO	Versión
Código	1079930000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP68,
GTIN (EAN)	4032248842032	IP69, en estado conectado, Caja de conector, Conexión brida-tornillo,
Cantidad	1 ST	Estándar

Marco complementario



Las carcasa RockStar® HighPower se fabrican en fundición inyectada de aluminio de alta resistencia, ofreciendo, gracias a su constante mejora, una perfecta protección contra las condiciones ambientales más severas. La carcasa de varias piezas permite al usuario hacer un seguimiento integral de los procesos de trabajo hasta el último paso del ciclo.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC IP68 24B HP FRAME	Versión
Código	1282820000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP68, IP69,
GTIN (EAN)	4050118073010	en estado conectado, Contramarco, Conexión brida-tornillo, Estándar
Cantidad	1 ST	