



Datos generales para pedido

Versión	Conexión transversal (borne), atornillado, gris, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 6.10, Ais- lado: No, Anchura: 6 mm
Código	1129340000
Tipo	SAKQ 4/10
GTIN (EAN)	4032248996186
Cantidad	20 Pieza
Producto local	Solo disponible en algunos países

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Datos generales para pedido

Producto local	Solo disponible en algunos países
----------------	-----------------------------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	15 mm	Profundidad (pulgadas)	0.5906 inch
Altura	60.6 mm	Altura (pulgadas)	2.3858 inch
Anchura	6 mm	Anchura (pulgadas)	0.2362 inch
Peso neto	17.25 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
-------------------------------	----------------	----------------------	---------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Color	gris
-------	------

Datos nominales

Tensión nominal	400 V
-----------------	-------

Dimensiones

Paso en mm (P)	6.10 mm
----------------	---------

Generalidades

Número de polos	10
-----------------	----

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	atornillado	Versión a prueba de explosivos	No
------------------	-------------	--------------------------------	----

Valores característicos del sistema

Conexión PE	No
-------------	----

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		