

IE-BI-USB-AB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

Datos generales para pedido

Versión	Conecotor USB, Conecotor para base, tipo AB
Código	1131380000
Tipo	IE-BI-USB-AB
GTIN (EAN)	4032248911844
Cantidad	1 Pieza

IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E471884

Dimensiones y pesos

Peso neto	12.3 g
-----------	--------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación	Humedad	0...93 % de humedad rel.

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Tipo de producto	Conector USB	Tipo de protección	IP67 con carcasa
Tipo de conector	Datos de conector SteadyTec		

Datos generales

Conexión 1	USB A	Conexión 2	USB B
Descripción del artículo	Conector para base, tipo AB	Modo de conexión	Typ A-B
Color	negro	Humedad	0...93 % de humedad rel.
Material capotas	PC UL 94 V0	Apantallamiento	Caja envolvente de 360°
Tipo de protección	IP67 con carcasa	Ciclos de enchufado	≥ 1500

Normas generales

N.º de certificado (DNV)	TAA000022B	Conector norma	IEC 61076-3-107
N.º de certificado (cULus)	E471884		

Propiedades eléctricas

Resistencia de contacto	≤ 30 mΩ	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado	≥ 500 V DC
Resistencia del aislamiento	≥ 1000 MΩ	Capacidad de carga hasta 90 °C	3 A

Indicación importante

Información de producto	Insertos USB para FrontCom®
-------------------------	-----------------------------


Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Dibujos

Dibujo acotado



Accesorios**Terminal enchufable plano hembra**

Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	L1F 1,5F288 R	Versión
Código	9200520000	Terminale planos,Conektor de cables aislado,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm ² ,rojo
Cantidad	100 ST	