



Híbrido, 10 polos. Insertos para conectores enchufables
versión 14

Datos generales para pedido

Versión	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
Código	1135150000
Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,2-300
GTIN (EAN)	4032248915347
Cantidad	300 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	0.27 g
-----------	--------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio
Temperatura de colocación	

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Apantallamiento	no apantallado	Categoría	otros
Sección de conexión del conductor, flexible, max.	0.2 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0.08 mm ²
Conexión 2	Crimp		

Propiedades eléctricas

Tensión nominal	24 V
-----------------	------

Indicación importante


Información de producto	Híbrido, 10 polos. Insertos para conectores enchufables versión 14
-------------------------	--

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Dibujos

Dibujo acotado



Accesorios

Crimping tools



Herramientas para prensar contactos Weidmüller RSV y DSTV-HD

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

Datos generales para pedido

Tipo	HTF HYB	Versión
Código	1119580000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4032248900626	0.08mm², 1mm², FoderBcrimp
Cantidad	1 ST	