



Similar a la ilustración



Los señalizadores para equipos ClipCard en formato MultiCard se utilizan para identificar instalaciones electrónicas y sistemas de conexión, ofreciendo una alternativa interesante al grabado. Gracias al formato certificado MultiCard es posible efectuar la rotulación con PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic y MC-Mobilo.

- Calidad de impresión de alta resistencia con la PrintJet para sustituir el grabado.
- Fijación universal
- Soporte (atornillable o con abrazadera)
- Guía para etiquetas (autoadhesiva o atornillable)
- Etiquetas autoadhesivas

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Versión	ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 54 x 85 mm, Soporte Logimark-H, bajo demanda
Código	1138460000
Tipo	CC 85/54 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248919918
Cantidad	2 Pieza

CC 85/54 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0315 inch
Altura	54 mm	Altura (pulgadas)	2.126 inch
Anchura	85 mm	Anchura (pulgadas)	3.3464 inch
Peso neto	9 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
----------------------------------	--------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.050 kg CO2 eq.
--------------------------------	-------------------------------	------------------

Datos generales

Procedimiento de impresión	Laser MC	
Versión	enchufable	
Anchura	85 mm	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	
Color	bajo demanda	
Halógenos	No	
Material básico	Poliamida 66	
Color de impresión	negro	
Caracteres impresos	Requiere archivo M-Print PRO	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	MultiCard
Industrias recomendadas	Maquinaria	
Impresora compatible	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2	
Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Device markers	
Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C	
Aplicación / productor	Soporte Logimark-H	

Señalizadores de dispositivos

Halógenos	No
-----------	----

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Dibujos



Accesorios**Accesorios****Datos generales para pedido**

Tipo	CC-H 85/54 SW	Versión
Código	1631640001	ClipCard, Accesorios, 90 x 58 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190465254	
Cantidad	20 ST	
Tipo	CC-H 85/54 GR	Versión
Código	1631640002	ClipCard, Accesorios, 90 x 58 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190465261	
Cantidad	20 ST	
Tipo	CC-H 85/54 BG	Versión
Código	1631640003	ClipCard, Accesorios, 90 x 58 mm, Beige oscuro
GTIN (EAN)	4008190465292	
Cantidad	20 ST	
Tipo	CC-HO 85/54 SW	Versión
Código	1603290000	ClipCard, Accesorios, 90 x 58 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190188306	
Cantidad	20 ST	