



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, turquesa
Código	<a href="#">1139070000</a>
Tipo	H0,34/15 ZH TK
GTIN (EAN)	4032248920471
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	suelto

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
Núm. de certificación (UR)	E354986

**Dimensiones y pesos**

Peso neto	0.08 g
-----------	--------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---------------------------------------------	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Terminal tubular doble, turquesa	Versión	Terminal tubular doble
--------------------------	----------------------------------	---------	------------------------

**Terminales tubulares**

Diámetro para superficie de contacto (D1)	1.2 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	8 mm
Anchura del aislamiento (B)	2 mm	Altura de aislamiento (A)	3.5 mm
Espesor del aislamiento (S2)	0.25 mm	L1 en mm	15.00 mm
Sección de conexión del conductor AWG 22 AWG, máx.	AWG 22	Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm
Longitud de desaislado	11 mm	Sección de conexión del conductor	0.34 mm <sup>2</sup>

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Dibujos**

**Dibujo**

