

AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Similar a la ilustración

Carcasa miniatura abierta en formato de bornes con 5 conexiones brida-tornillo. Una tapa superior transparente y giratoria aloja el señalizador y facilita el acceso al potenciómetro y los indicadores de estado. Las 3 conexiones superiores pueden conectarse en transversal mediante puentes insertables. También está disponible una tapa superior para cerrar la carcasa.

Datos generales para pedido

Versión	Tapa final, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX verde, Tapa final, Anchura: 1.5 mm
Código	1161290000
Tipo	AP MCZ1.5 GN 1670
GTIN (EAN)	4032248950355
Cantidad	50 Pieza

AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	55.85 mm	Profundidad (pulgadas)	2.1988 inch
Altura	91 mm	Altura (pulgadas)	3.5827 inch
Anchura	1.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.0591 inch
Longitud	0 mm	Peso neto	5.97 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Propiedades de la caja

Número de polos	5
-----------------	---

Propiedades del ensamblaje

Número de polos	5
-----------------	---

Datos del material

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Materiales aislantes	PA 66/6
Grupo de materiales aislantes	I	Superficie	no probado
Material básico	PA 66/6	Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)	600 ≤ CTI

Datos generales

Color	verde	Tipo de protección	IP20 en funcionamiento
Carril de montaje	TS 35	Carta de colores (similar)	RAL 6032
Capacidad de sellado	Sí		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

Dibujos

Dibujo

