

THM ET S7 300-2 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



Las etiquetas no adhesivas THM ET S7 en rollo, se emplean para identificar los módulos SIMATIC ET 200S y S7 de Siemens.

El software M-Print® PRO permite rotular individualmente las etiquetas THM ET S7 utilizando una impresora THM. Etiquetas separables de forma sencilla. La impresora THM MultiMark garantiza una impresión de elevada resistencia.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | THM, Señalizadores de dispositivos, 103.8 x 17.3 mm, Siemens, amarillo |
| Código | 1161740000 |
| Tipo | THM ET S7 300-2 GE |
| GTIN (EAN) | 4032248950805 |
| Cantidad | 1 Pieza |

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|----------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.08 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0031 inch |
| Altura | 103.8 mm | Altura (pulgadas) | 4.0866 inch |
| Anchura | 17.3 mm | Anchura (pulgadas) | 0.6811 inch |
| Peso neto | 714 g | | |

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -50...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

| | |
|--|--|
| Color de material según código de resistencia | 4 |
| Procedimiento de impresión | Termotransferencia |
| Versión | libre de halógenos |
| Anchura | 17.3 mm |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | HB |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 100 °C |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -50 °C |
| Color | amarillo |
| Halógenos | No |
| Material básico | Polipropileno |
| Caracteres impresos | sin |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega Carrete de etiquetas |
| Homologación según UL 969 | No |
| Impresora compatible | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Número de señalizadores por combinación | 1 Label reel = Device markers |
| Gama de temperaturas de servicio | -50...100 °C |
| Aplicación / productor | Siemens |
| Unidades por rollo | 1000 |


Señalizadores de dispositivos

Halógenos No

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Dibujos



THM ET S7 300-2 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo | RIBBON MM 110/360 SW | Versión | |
| Código | 2005070000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |