

## THM ET S7 300-2 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Las etiquetas no adhesivas THM ET S7 en rollo, se emplean para identificar los módulos SIMATIC ET 200S y S7 de Siemens.

El software M-Print® PRO permite rotular individualmente las etiquetas THM ET S7 utilizando una impresora THM. Etiquetas separables de forma sencilla. La impresora THM MultiMark garantiza una impresión de elevada resistencia.

### Datos generales para pedido

Versión	THM, Señalizadores de dispositivos, 103.8 x 17.3 mm, Siemens, amarillo
Código	<a href="#">1161740000</a>
Tipo	THM ET S7 300-2 GE
GTIN (EAN)	4032248950805
Cantidad	1 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	0.08 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0031 inch
Altura	103.8 mm	Altura (pulgadas)	4.0866 inch
Anchura	17.3 mm	Anchura (pulgadas)	0.6811 inch
Peso neto	714 g		

#### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -50...100 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos generales

Color de material según código de resistencia	4
Procedimiento de impresión	Termotransferencia
Versión	libre de halógenos
Anchura	17.3 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	HB
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-50 °C
Color	amarillo
Halógenos	No
Material básico	Polipropileno
Caracteres impresos	sin
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega Carrete de etiquetas
Homologación según UL 969	No
Impresora compatible	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
Número de señalizadores por combinación	1 Label reel = Device markers
Gama de temperaturas de servicio	-50...100 °C
Aplicación / productor	Siemens
Unidades por rollo	1000


#### Señalizadores de dispositivos

Halógenos No

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Dibujos**



## THM ET S7 300-2 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accesorios

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versión	
Código	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Cantidad	1 ST		