

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

















El elemento frontal de la carcasa CH20M te ofrece numerosas opciones para el diseño individual y la funcionalidad. Puedes elegir entre varios métodos de impresión, como la tampografía o el grabado láser, para aplicar tus diseños de forma precisa y atractiva.

También es posible realizar recortes por láser para componentes electrónicos. También se pueden utilizar marcadores. El elemento frontal puede equiparse con o sin tapa abatible.

Datos generales para pedido

Versión	Elemento frontal, OMNIMATE Housing - Serie CH20M gris grafito, Elemento frontal, incluye la preparación para la tapa abatible, Anchura: 45 mm
Código	<u>1164720000</u>
Tipo	CH20M45 F GGY 2019
GTIN (EAN)	4032248954711
Cantidad	30 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones			
ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			
Profundidad	15.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6102 inch
Altura	100 mm	Altura (pulgadas)	3.937 inch
Anchura	45 mm	Anchura (pulgadas)	1.7716 inch
Peso neto	10.73 g	Anchara (paigadas)	1.77 10 IIICH
Temperaturas			
Temperatura ambiente	-25 °C85 °C	Gama de temperaturas de servicio	-40120 ℃
Humedad	5 - 93 % de humedad relativa, Tu = 40 °C, sin condensación		
Conformidad medioambienta	l del producto		
Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención		
RoHS REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0	1 % an naso	
TILACIT SVITC	Sili Svi ic poi elicilia dei o,	1 70 en peso	
Datos del material			
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Materiales aislantes	PA 66 GF 30
Grupo de materiales aislantes	1	Superficie	no probado
Material básico	Plástico	Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)	o 600 ≤ CTI
Datos generales			
Color	gris grafito	Tipo de protección	IP20 en funcionamiento
Carta de colores (similar)	RAL 7024	Información relacionada con el conjunto completo, consulte los artículos mencionados	O CH20M45 B BK/OR 2010
Capacidad de sellado	No		
Propiedades de los componer	ntes		
Tapa abatible montable	Sí	Señalizador integrable	No
Opciones de individualización	1		_
Posibilidad de escotaduras específicas del cliente	Sí	Posibilidad de etiquetado específico del cliente	Sí
Proceso de pedido específico del cliente	e Consulte la directriz bajo descargas	Colores alternativos	Más bajo pedido
Posibilidades de procesamiento	Procesamiento láser, Fresado		
Clasificaciones			
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-03	ECLASS 14.0	27-19-06-03

Fecha de creación 08.11.2025 08:25:08 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

Hoja técnica

CH20M45 F GGY 2019



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ECLASS 15.0

27-19-06-03



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Dibujos

Imagen de producto



Dibujo acotado





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas

CH20M45 C - Tapa abatible



La tapa abatible de la carcasa CH20M ofrece funciones prácticas que respaldan tu aplicación. Puede precintarse, lo que garantiza una seguridad adicional y protección para su contenido. También tienes la opción de imprimir en la tapa mediante tampografía para mostrar claramente información importante o logotipos.

Además, se pueden utilizar marcadores para aplicar instrucciones específicas o rotulaciones directamente sobre la tapa.

Datos generales para pedido

Tipo	CH20M45 C BK 1819	Versión
Código	1104430000	Carcasa modular, OMNIMATE Housing - Serie CH20M negro,
GTIN (EAN)	4032248878901	transparente, Tapa abatible, Anchura: 45 mm
Cantidad	30 ST	
Tipo	CH20M45 C TP 8089	Versión
Tipo Código	CH20M45 C TP 8089 1104440000	Versión Carcasa modular, OMNIMATE Housing - Serie CH20M transparente,
•		

Versión del catálogo / Dibujos 5