Hoja técnica

SAI-M23-KSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los conectores circulares M23 ofrecen una elevada frecuencia de ciclos de enchufado/desenchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas.
Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

Datos generales para pedido

Versión	Conectores para sensores y actuadores, Carcasa vacía
Código	1170290000
Tipo	SAI-M23-KSW-L-7/12
GTIN (EAN)	4032248962242
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Última fecha de pedido	2026-12-31T00:00:00+01:00

Hoja técnica

SAI-M23-KSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones	
ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (UR)	E344862

Dimensiones y pesos

Peso neto	134 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	f34fc414-7303-481d-8a96-44b52af18999

Datos técnicos conectores de libre configuración

Material capotas	Aleación de cobre y zinc	Diámetros de cable, max.	12 mm
Diámetros de cable, min.	7 mm	Tipo de protección	IP67, IP69K
Ciclos de enchufado	> 1000	Grado de polución	3
Conexión de apantallamiento	Sí	Rango de temperatura caja	-40...+125 °C

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		


SAI-M23-KSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



SAI-M23-KSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Inserciones sin contactos



Los conectores circulares M23 ofrecen una elevada frecuencia de ciclos de enchufado/desenchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas.
Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

Datos generales para pedido

Tipo	SAI-M23-BE-L-4/4	Versión
Código	1995810000	Conectores para sensores y actuadores, Uso
GTIN (EAN)	4032248925674	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SAI-M23-BE-L-6	Versión
Código	1170370000	Conectores para sensores y actuadores, Uso
GTIN (EAN)	4032248962266	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SAI-M23-SE-L-4/4	Versión
Código	1170380000	Conectores para sensores y actuadores, Uso
GTIN (EAN)	4032248962518	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SAI-M23-SE-L-6	Versión
Código	1170350000	Conectores para sensores y actuadores, Uso
GTIN (EAN)	4032248962303	
Cantidad	1 ST	