



Los conectores circulares M23 ofrecen una elevada frecuencia de ciclos de enchufado/desenchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas.

Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

### Datos generales para pedido

Versión	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
Código	<a href="#">1170340000</a>
Tipo	SAIE-M23-L-HW
GTIN (EAN)	4032248962297
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
Núm. de certificación (UR)	E344862

**Dimensiones y pesos**

Peso neto	26 g
-----------	------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55


**Datos técnicos conectores de libre configuración**

Material capotas	Aleación de cobre y zinc	Tipo de protección	IP67, IP69K
Grado de polución	3	Conexión de apantallamiento	Sí
Rango de temperatura caja	-40...+125 °C		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

Dibujo acotado



Dibujo acotado

