

**PAP PRV/PPV4 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Imagen de producto**

Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

**Datos generales para pedido**

Versión	Serie P, Tapa final, negro, 3 mm
Código	<a href="#">1173750000</a>
Tipo	PAP PRV/PPV4 SW
GTIN (EAN)	4032248966165
Cantidad	10 Pieza

## PAP PRV/PPV4 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Dimensiones y pesos

Profundidad	39.9 mm	Profundidad (pulgadas)	1.5709 inch
Altura	70 mm	Altura (pulgadas)	2.7559 inch
Anchura	3 mm	Anchura (pulgadas)	0.1181 inch
Peso neto	4.9 g		

## Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.	-50 °C	Temperatura permanete de trabajo, max.	125 °C

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

## Datos del material

Material básico	Policarbonato	Color	negro
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

## Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo
-----------------------	-----------------

## Otros datos técnicos

enclavable	Sí	Indicación de montaje	Montaje directo
Tipo de montaje	Montaje directo		

## Valores característicos del sistema

Versión	Tapa final
---------	------------

## Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		