

## RIM 5 6/230VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Imagen de producto



Módulos de protección enchufables para los zócalos portarrelés D-SERIES, con funciones de protección opcionales.

- Con diodo antiparalelo o filtro de RC

### Datos generales para pedido

Versión	D-SERIES, Diodo antiparalelo, Tensión de mando nominal: 6...230 V DC, Conexión enchufable
Código	<a href="#">1174650000</a>
Tipo	RIM 5 6/230VDC
GTIN (EAN)	4032248971305
Cantidad	10 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E312083

### Dimensiones y pesos

Profundidad	44 mm	Profundidad (pulgadas)	1.7323 inch
Altura	10 mm	Altura (pulgadas)	0.3937 inch
Anchura	35 mm	Anchura (pulgadas)	1.378 inch
Peso neto	5.3 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento      Temperatura de servicio

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos nominales UL

Núm. de certificación (cURus) E312083

### Lado de mando

Tensión de mando nominal 6...230 V DC      Indicador de estado No

Conexión de protección Diodo antiparalelo

### Datos generales

Color negro

Componente de índice de inflamabilidad UL94      Componente Caja  
Índice de inflamabilidad UL94      V-2

### Información adicional sobre homologaciones/normas

Núm. de certificación (CSA) 80107692      Núm. de certificación (cURus) E312083

### Datos de conexión


Técnica de conexión de conductores Conexión enchufable

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

**Dibujos**

**Esquema de conexiones**



**Dimensional drawing**

