



El RS 100 Profi te ofrece una solución flexible para tus necesidades de montaje, ya que permite tanto la instalación en carril DIN como el montaje en pared. Esta versatilidad facilita la integración en distintos entornos y aplicaciones. La carcasa puede utilizarse con el estándar de PCB Eurocard.

El perfil puede cortarse a medida, lo que permite adaptarlo con precisión a tus requisitos específicos. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad y, con ello, aumentar la seguridad de la instalación.

Otra característica práctica es la posibilidad de utilizar un perfil de cubierta para proteger componentes de gran tamaño.

#### Datos generales para pedido

Versión	Tapa final, RS 100 naranja, Montaje directo de la tapa final por ambos lados, Anchura: 22 mm
Código	<a href="#">1185160000</a>
Tipo	AP 100 D OR
GTIN (EAN)	4008190058388
Cantidad	20 Pieza

**AP 100 D OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	21.9 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8622 inch
Altura	108.2 mm	Altura (pulgadas)	4.2598 inch
Anchura	22 mm	Anchura (pulgadas)	0.8661 inch
Peso neto	7.1 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos del material**

Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Materiales aislantes	PA 66
Grupo de materiales aislantes	I	Superficie	no probado
Material básico	PA 66	Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)	600 ≤ CTI

**Datos generales**

Color	naranja	Tipo de protección	IP20 en funcionamiento
Carta de colores (similar)	RAL 2000	Capacidad de sellado	No

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		



## AP 100 D OR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

DIRECT MOUNTING  
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)



**Accesorios**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**RS 100: caja de perfil**

El RS 100 Profi te ofrece una solución flexible para tus necesidades de montaje, ya que permite tanto la instalación en carril DIN como el montaje en pared. Esta versatilidad facilita la integración en distintos entornos y aplicaciones. La carcasa puede utilizarse con el estándar de PCB Eurocard.

El perfil puede cortarse a medida, lo que permite adaptarlo con precisión a tus requisitos específicos. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad y, con ello, aumentar la seguridad de la instalación.

Otra característica práctica es la posibilidad de utilizar un perfil de cubierta para proteger componentes de gran tamaño.

**Datos generales para pedido**

Tipo	PTSC KB40X14	Versión
Código	<a href="#">4019420000</a>	Tornillo de sujeción (borne), 0.00 mm, Acero, Profundidad: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190243029	Anchura: 16.9 mm, Altura: 7 mm
Cantidad	100 ST	