



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

**Datos generales para pedido**

Versión	SKMU SS (contratuerca de acero inoxidable), Contratuerca, M 20, 2.2 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código	<a href="#">1185690000</a>
Tipo	SKMUS M20-W
GTIN (EAN)	4050118233742
Cantidad	240 Pieza

**SKMUS M20-W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Altura	3.2 mm	Altura (pulgadas)	0.126 inch
Peso neto	5.03 g		

**Temperaturas**

Temperatura de servicio

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos generales**

Paso de rosca	1.5 mm	Halógenos	libre de halógenos
Calibre de llave 1	24 mm	Espesor	3.00 mm
Prensaestopas	M 20	Material básico	Acero inoxidable 1.4404
Tuerca (externa)	M 20	Tuercas (internas)	M 20
Longitud de rosca	2.2 mm		

**Clasificaciones**

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		