



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	SKMU SS (contratuerca de acero inoxidable), Contratuerca, M 20, 2.2 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código	1185690000
Tipo	SKMUS M20-W
GTIN (EAN)	4050118233742
Cantidad	240 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	3.2 mm	Altura (pulgadas)	0.126 inch
Peso neto	5.03 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Paso de rosca	1.5 mm	Halógenos	libre de halógenos
Calibre de llave 1	24 mm	Espesor	3.00 mm
Prensaestopas	M 20	Material básico	Acero inoxidable 1.4404
Tuerca (externa)	M 20	Tuercas (internas)	M 20
Longitud de rosca	2.2 mm		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		