



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	SKMU SS (contratuerca de acero inoxidable), Contratuerca, M 32, 3.8 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código	1185710000
Tipo	SKMUS M32-W
GTIN (EAN)	4050118233759
Cantidad	144 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	4.8 mm	Altura (pulgadas)	0.189 inch
Peso neto	13.8 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Paso de rosca	1.5 mm	Halógenos	libre de halógenos
Calibre de llave 1	38 mm	Espesor	4.00 mm
Prensaestopas	M 32	Material básico	Acero inoxidable 1.4404
Tuerca (externa)	M 32	Tuercas (internas)	M 32
Longitud de rosca	3.8 mm		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		