

MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- para conductores flexibles y rígidos con materiales especiales de aislamiento
- Alta calidad de desaislado para aplicaciones industriales (según los requisitos aeronáuticos)
- Las cuchillas especiales permiten el desaislado de aislantes y estructuras especiales
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado intercambiables
- Alta exactitud de repetición en el desaislado
- Sin dañar los conductores
- Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
- Función de corte integrada

Datos generales para pedido

Versión	Fotovoltaico, Conector
Código	1190490000
Tipo	MULTI-STRIPAX PV
GTIN (EAN)	4032248973262
Cantidad	1 Pieza

MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	40 mm	Profundidad (pulgadas)	1.5748 inch
Altura	85 mm	Altura (pulgadas)	3.3464 inch
Anchura	250 mm	Anchura (pulgadas)	9.8425 inch
Peso neto	548 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para desaislar
--------------------------	----------------------------

Herramientas para desaislar

Tipo de cable	Conductores para aplicaciones fotovoltaicas y conductores similares conectados a tierra y protegidos contra cortocircuito	Sección del conductor (Potencia de corte)	16 mm ²
Zona de desaislado AWG, máx.	8 AWG	Zona de desaislado AWG, mín.	14 AWG
Longitud de desaislado, mín.	2 mm	Sección de conexión del conductor, max.	10 mm ²
Sección de conexión del conductor, min. 4 mm ²			

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Accesorios/piezas de repuesto



- para conductores flexibles y rígidos con materiales especiales de aislamiento
- Alta calidad de desaislado para aplicaciones industriales (según los requisitos aeronáuticos)
- Las cuchillas especiales permiten el desaislado de aislantes y estructuras especiales
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado intercambiables
- Alta exactitud de repetición en el desaislado
- Sin dañar los conductores
- Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
- Función de corte integrada

Datos generales para pedido

Tipo	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Versión
Código	9204550000	Insert
GTIN (EAN)	4032248671090	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Versión
Código	9204570000	Insert
GTIN (EAN)	4032248671113	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-SPX 0.75-4 ² SL	Versión
Código	9203730000	Insert
GTIN (EAN)	4032248576449	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Versión
Código	9202270000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486212	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Versión
Código	9202260000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486205	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Versión
Código	9202300000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486250	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Versión
Código	9202280000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486236	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Versión
Código	9205770000	Insert
GTIN (EAN)	4032248836291	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX POF	Versión
Código	1212770000	Insert
GTIN (EAN)	4032248994434	
Cantidad	1 ST	

MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	AIE MULTI-STRIPAX PV	Versión
Código	1204280000	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ERAN MULTI-STRIPAX	Versión
Código	9203100000	Spare stop set
GTIN (EAN)	4032248538102	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ERME MULTI-STRIPAX	Versión
Código	9203070000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4032248538096	
Cantidad	1 ST	