CH20M45 FC RD 2014



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

















El elemento frontal de la carcasa CH20M te ofrece numerosas opciones para el diseño individual y la funcionalidad. Puedes elegir entre varios métodos de impresión, como la tampografía o el grabado láser, para aplicar tus diseños de forma precisa y atractiva.

También es posible realizar recortes por láser para componentes electrónicos. También se pueden utilizar marcadores. El elemento frontal puede equiparse con o sin tapa abatible.

Datos generales para pedido

Versión	Elemento frontal, OMNIMATE Housing - Serie CH20M rojo, Elemento frontal, Anchura: 45 mm
Código	<u>1206920000</u>
Tipo	CH20M45 FC RD 2014
GTIN (EAN)	4032248988679
Cantidad	30 Pieza



CH20M45 FC RD 2014



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones			
ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			
Profundidad	15.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6102 inch
Altura	100 mm	Altura (pulgadas)	3.937 inch
Anchura	45 mm	Anchura (pulgadas)	1.7716 inch
Peso neto	3.63 g	Anchara (paigadas)	1.77 10 111011
Temperaturas	5.00 g		
Temperatura ambiente	-25 °C85 °C	Gama de temperaturas de servicio	-40120 ℃
Humedad	5 - 93 % de humedad relativa, Tu = 40 °C, sin condensación		
Conformidad medioambienta	l del producto		
Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención		
RoHS REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
	on oviio per enemia dei e,	1 70 GH pede	
Datos del material			
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Materiales aislantes	PA 66 GF 30
Grupo de materiales aislantes	1	Superficie	no probado
Material básico	Plástico	Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)	o 600 ≤ CTI
Datos generales			
Color	rojo	Tipo de protección	IP20 en funcionamiento
Carta de colores (similar)	RAL 3020	Información relacionada con el conjunto completo, consulte los artículos mencionados	CH20M45 B BK/OR 2010
Capacidad de sellado	No		
Propiedades de los componer	ntes		
Tapa abatible montable	No	Señalizador integrable	No
Opciones de individualización	1		
Posibilidad de escotaduras específicas	Sí	Posibilidad de etiquetado específico del	Sí
del cliente Proceso de pedido específico del cliente		cliente Colores alternativos	Más bajo pedido
Troceso de pedido específico del client	descargas	Colores alternativos	ivias bajo p e uluu
Posibilidades de procesamiento	Procesamiento láser, Fresado		
Clasificaciones			
ETIM 7.0	E0004004	ETIMA O O	F0004004
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-03	ECLASS 14.0	27-19-06-03

Fecha de creación 03.11.2025 06:16:23 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

Hoja técnica

CH20M45 FC RD 2014



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ECLASS 15.0 27-19-06-03

CH20M45 FC RD 2014



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Imagen de producto



Dibujo acotado

