

IE-FCM-USB-AB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Interfaz de asistencia FrontCom® Micro con USB en IP65

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | FrontCom Micro acoplamiento USB, USB 2.0, Typ A-B |
| Código | 1222550000 |
| Tipo | IE-FCM-USB-AB |
| GTIN (EAN) | 4050118005806 |
| Cantidad | 10 Pieza |

IE-FCM-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Homologaciones**

Homologaciones



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| ROHS | Conformidad |
| UL File Number Search | Sitio web UL |
| N.º de certificado (cULus) | E316369 |

Dimensiones y pesos

| | |
|------------------------|---------|
| Profundidad | 42.9 mm |
| Altura | 44 mm |
| Anchura | 29.5 mm |
| Espesor de pared, mín. | 1 mm |
| Peso neto | 24.08 g |

| | |
|------------------------|-------------|
| Profundidad (pulgadas) | 1.689 inch |
| Altura (pulgadas) | 1.7323 inch |
| Anchura (pulgadas) | 1.1614 inch |
| Espesor de pared, máx. | 5 mm |

Temperaturas

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura de servicio | -40 °C...70 °C |
| Temperatura de colocación | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | |

Datos generales

| | | | |
|--------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|
| Conexión 1 | USB A | Conexión 2 | USB B |
| Descripción del artículo | FrontCom Micro acoplamiento USB, USB 2.0 | Modo de conexión | Typ A-B |
| <hr/> | | | |
| Color | negro | Material capotas | PA UL 94 V0 |
| Tipo de montaje | Armario de distribución, Distribution box | Apantallamiento | Contacto de apantallamiento de 360°; |
| Tipo de protección | IP65, cerrado | Ciclos de enchufado | ≥ 1500 |

Normas generales

| | | | |
|----------------|-----------------|----------------------------|---------|
| Conector norma | IEC 61076-3-107 | N.º de certificado (cULus) | E316369 |
| <hr/> | | | |

Clasificaciones



| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

IE-FCM-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Dibujo acotado**Sección del montaje**

IE-FCM-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Llave de fijación IE**

La llave de fijación sirve para apretar la contratuerca al montar la brida modelo 04

Características:

- Herramienta estándar
- En plástico robusto

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| Tipo | IE-FISP-V4 | Versión |
| Código | 9204370000 | Mounting tool |
| GTIN (EAN) | 4032248660780 | |
| Cantidad | 2 ST | |

sin imprimir

SM es un señalizador MultiCard para el etiquetado de equipos de mando y avisadores. Las etiquetas se enclavan en los soportes o se fijan con una lámina adhesiva ya preparada. Los sistemas de señalización PrintJet CONNECT o Plotter permiten crear etiquetas personalizadas.

- Elaboración rápida de etiquetas conforme a sus necesidades
- No es necesario almacenar costosas etiquetas estándar
- Con el sistema PrintJet se consigue una calidad de impresión de alta resistencia como sustituto del grabado
- Para exigencias extremas, se recomienda la lámina de protección ETO SM
- Se pueden utilizar soportes para pulsadores manuales de 22 mm o 30 mm de diámetro de Siemens, ABB, Moeller y Télémécanique

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | SM 27/18 MC NE WS | Versión |
| Código | 1699860000 | SwitchMark, Señalizadores de dispositivos, 18 x 27 mm, Soporte |
| GTIN (EAN) | 4008190892302 | SwitchMark, blanco |
| Cantidad | 80 ST | |

IE-FCM-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Productos complementarios**


SM es un señalizador MultiCard para el etiquetado de equipos de mando y avisadores. Las etiquetas se enclavan en los soportes o se fijan con una lámina adhesiva ya preparada. Los sistemas de señalización PrintJet CONNECT o Plotter permiten crear etiquetas personalizadas.

- Elaboración rápida de etiquetas conforme a sus necesidades
- No es necesario almacenar costosas etiquetas estándar
- Con el sistema PrintJet se consigue una calidad de impresión de alta resistencia como sustituto del grabado
- Para exigencias extremas, se recomienda la lámina de protección ETO SM
- Se pueden utilizar soportes para pulsadores manuales de 22 mm o 30 mm de diámetro de Siemens, ABB, Moeller y Télémécanique

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SM-H 27/18 SW | Versión |
| Código | 1716630000 | SwitchMark, Accesorios, 48 x 27 mm, negro |
| GTIN (EAN) | 4008190343194 | |
| Cantidad | 25 ST | |

Sin imprimir

El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | ESG 9/11 K MC NE WS | Versión |
| Código | 1857440000 | ESG, Señalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco, |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | autoadhesivo |
| Cantidad | 200 ST | |

IE-FCM-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Terminal enchufable plano hembra

Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | LIF 1,5F288 R | Versión |
| Código | 9200520000 | Terminale planos,Conektor de cables aislado,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248410361 | mm ² ,rojo |
| Cantidad | 100 ST | |