


SAI-M23-SE-12-F-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los conectores circulares M23 ofrecen una elevada frecuencia de ciclos de enchufado/desenchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas.

Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

Datos generales para pedido

Versión	Sensor/Actuator plug-in connector
Código	1224180000
Tipo	SAI-M23-SE-12-F-PE
GTIN (EAN)	4050118008173
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicoswww.weidmueller.com**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (UR)	E344862

Dimensiones y pesos

Peso neto	9.49 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	12	Codificación	ninguna
Superficie de contacto	bañado en oro	Tipo de conexión	Conectores de soldadura
Material capotas	Poliamida termoplástica PA 6, PBT	Material de contacto	Aleación de cobre y zinc
Tensión nominal	200 V	Corriente nominal	8 A
Ciclos de enchufado	> 1000	Grado de polución	3
Género del contacto	Macho		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		



Dibujos

