



Cortadora de conductos de cableados de uso manual para cortes de carriles de cableados y cubiertas de hasta 125 mm de ancho y con un espesor de 2,5 mm. Solo para plásticos no reforzados con relleno.

- Corte sin rebabas ni desperdicios
- Tope de longitud (1000 mm) con dispositivo de guía para cortes precisos según la longitud
- Aparato de sobremesa para montar en bancos de trabajo o superficies de trabajo similares
- Filos de corte endurecidos de acero especial

Datos generales para pedido

Versión	Spare cutting blade
Código	1251270000
Tipo	ERME VKSW
GTIN (EAN)	4050118042436
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicoswww.weidmueller.com**Dimensiones y pesos**

Profundidad	3.4 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1339 inch
Altura	71 mm	Altura (pulgadas)	2.7953 inch
Anchura	207 mm	Anchura (pulgadas)	8.1496 inch
Longitud	207 mm	Longitud (pulgadas)	8.1496 inch
Peso neto	263 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Datos técnicos

Descripción del artículo	Cuchilla de repuesto para la herramienta para cortar canales de cableado VKSW
--------------------------	---

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 9.0	21-04-92-37
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-92-37
ECLASS 11.0	21-04-48-91	ECLASS 12.0	21-04-48-91
ECLASS 13.0	21-04-48-91	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		