

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto















1



El elemento frontal de la carcasa CH20M te ofrece numerosas opciones para el diseño individual y la funcionalidad. Puedes elegir entre varios métodos de impresión, como la tampografía o el grabado láser, para aplicar tus diseños de forma precisa y atractiva.

También es posible realizar recortes por láser para componentes electrónicos. También se pueden utilizar marcadores. El elemento frontal puede equiparse con o sin tapa abatible.

Datos generales para pedido

Versión	Elemento frontal, OMNIMATE Housing - Serie CH20M negro, Elemento frontal, incluye la prepa- ración para la tapa abatible, Anchura: 17.5 mm
Código	<u>1254140000</u>
Tipo	CH20M17 F BK 2010
GTIN (EAN)	4050118047028
Cantidad	50 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			
Profundidad	15.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6102 inch
Altura	100 mm	Altura (pulgadas)	3.937 inch
Anchura	17.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.689 inch
Peso neto	5 g		
Temperaturas			
Temperatura ambiente	-25 °C85 °C	Gama de temperaturas de servicio	-40120 ℃
Humedad	5 - 93 % de humedad relativa, Tu = 40 °C, sin condensación		
Conformidad medioambiental	del producto		
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,	l % en peso	
Datos del material			
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Materiales aislantes	PA 66 GF 30
Grupo de materiales aislantes	I	Superficie	no probado
Material básico	Plástico	Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)	600 ≤ CTI
Datos generales			
Color		Tina da nueta asión	ID20 on funcionamiento
Color	negro RAL 9011	Tipo de protección Información relacionada con el conjunto	IP20 en funcionamiento
Carta de colores (similar)	NAL 9011	completo, consulte los artículos mencionados	CH20W17 B BK/ OH 2010
	No No	completo, consulte los artículos	GHZOWITY B BRY OIL ZOTS
Capacidad de sellado	No	completo, consulte los artículos	STIZOWITY B BRY OIL ZO I
Capacidad de sellado Propiedades de los componen	No tes	completo, consulte los artículos mencionados	
Capacidad de sellado Propiedades de los componen Tapa abatible montable	No	completo, consulte los artículos	No No
Capacidad de sellado Propiedades de los componen Tapa abatible montable	No tes	completo, consulte los artículos mencionados	
Capacidad de sellado	No tes Sí	completo, consulte los artículos mencionados	No
Capacidad de sellado Propiedades de los componen Tapa abatible montable Opciones de individualización Posibilidad de escotaduras específicas del cliente	No tes Sí	completo, consulte los artículos mencionados Señalizador integrable Posibilidad de etiquetado específico del	No
Capacidad de sellado Propiedades de los componen Tapa abatible montable Opciones de individualización Posibilidad de escotaduras específicas del cliente Proceso de pedido específico del cliente	No tes Sí Sí Consulte la directriz bajo	completo, consulte los artículos mencionados Señalizador integrable Posibilidad de etiquetado específico del cliente	No Sí Procesamiento láser,
Capacidad de sellado Propiedades de los componen Tapa abatible montable Opciones de individualización Posibilidad de escotaduras específicas del cliente Proceso de pedido específico del cliente Clasificaciones	No tes Sí Consulte la directriz bajo descargas	completo, consulte los artículos mencionados Señalizador integrable Posibilidad de etiquetado específico del cliente Posibilidades de procesamiento	No Sí Procesamiento láser, Fresado
Capacidad de sellado Propiedades de los componen Tapa abatible montable Opciones de individualización Posibilidad de escotaduras específicas del cliente Proceso de pedido específico del cliente Clasificaciones ETIM 7.0	No tes Sí Consulte la directriz bajo descargas	completo, consulte los artículos mencionados Señalizador integrable Posibilidad de etiquetado específico del cliente Posibilidades de procesamiento ETIM 8.0	No Sí Procesamiento láser, Fresado EC001031
Capacidad de sellado Propiedades de los componen Tapa abatible montable Opciones de individualización Posibilidad de escotaduras específicas del cliente Proceso de pedido específico del cliente Clasificaciones ETIM 7.0 ETIM 9.0	No tes Sí Consulte la directriz bajo descargas EC001031 EC001031	completo, consulte los artículos mencionados Señalizador integrable Posibilidad de etiquetado específico del cliente Posibilidades de procesamiento ETIM 8.0 ETIM 10.0	No Sí Procesamiento láser, Fresado EC001031 EC001031
Capacidad de sellado Propiedades de los componen Tapa abatible montable Opciones de individualización Posibilidad de escotaduras específicas	No tes Sí Consulte la directriz bajo descargas	completo, consulte los artículos mencionados Señalizador integrable Posibilidad de etiquetado específico del cliente Posibilidades de procesamiento ETIM 8.0	No Sí Procesamiento láser, Fresado EC001031

Fecha de creación 03.11.2025 02:01:23 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Dibujos

Imagen de producto



Dibujo acotado





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas

CH20M17 C - Tapa abatible



La tapa abatible de la carcasa CH20M ofrece funciones prácticas que respaldan tu aplicación. Puede precintarse, lo que garantiza una seguridad adicional y protección para su contenido. También tienes la opción de imprimir en la tapa mediante tampografía para mostrar claramente información importante o logotipos.

Además, se pueden utilizar marcadores para aplicar instrucciones específicas o rotulaciones directamente sobre la tapa.

Datos generales para pedido

Tipo	CH20M17 C BK 1819	Versión
Código	<u>1254150000</u>	Carcasa modular, OMNIMATE Housing - Serie CH20M negro, Tapa
GTIN (EAN)	4050118047059	abatible, Anchura: 17.5 mm
Cantidad	70 ST	
Tipo	CH20M17 C TP 8089	Versión
Tipo Código	CH20M17 C TP 8089 1254160000	Versión Carcasa modular, OMNIMATE Housing - Serie CH20M transparente,