

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Los adaptadores de la serie ADAP ofrecen flexibilidad y versatilidad para rellenar las entradas no utilizadas en equipos con clasificación Ex y mantener la protección antideflagrante Ex d y la protección de explosión de seguridad mejorada Ex e, así como los niveles de protección IP66/67/68.

Datos generales para pedido

| Versión | ADAP (adaptador Ex Klippon), Adaptador, recto, M 20 ,1/2" NPT, laton, niquelado |
|------------|--|
| Código | <u>1262860000</u> |
| Tipo | ADAP M20-NPT1/2-W |
| GTIN (EAN) | 4050118088731 |
| Cantidad | 16 Pieza |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

| logaciones |
|------------|
| |
| |

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| Anchura | 28.5 mm | Anchura (pulgadas) | 1.122 inch |
|-----------|---------|---------------------|-------------|
| Longitud | 38 mm | Longitud (pulgadas) | 1.4961 inch |
| Peso neto | 70 g | | |

Temperaturas

Temperatura de servicio -50 °C...120 °C

Conformidad medioambiental del producto

| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
|--|--------------------------------------|
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257 |

Datos generales

| Diámetro del cable exterior, máx. | 14 mm | Diámetro del cable exterior, mín. | 1 mm |
|--|---------------------------------------|--|--|
| Junta tórica | Silicona | Par de apriete | 40 Nm |
| Silicona | Sí | Gama de temperaturas de servicio, max. | 120 °C |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -50 °C | Paso de rosca | 1.5 mm |
| Halógenos | libre de halógenos | Normas | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |
| Calibre de llave 1 | 26 mm | Tipo de protección | IP66 |
| Prensaestopas | M 20 | Material básico | laton, niquelado |
| Tuerca (externa) | M 20 | Tuercas (internas) | 1/2" NPT |
| Longitud de rosca | 16 mm | Tipo de protección contra el fuego | Ex d - Producto ignífugo, Ex e - Seguridad aumentada |
| Normas de instalación | Consulta las instrucciones de montaje | | |

Números de certificación de prensaestopas

| Identificación | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
|--|--|---|--------------------|
| Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X | Núm. de certificado de prensaestopas (CCC) | 2020322313000069 |
| Núm. de certificación (IECEX) | IECEXTPS16.0004X | | |

Fecha de creación 11.11.2025 10:16:50 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-06 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-08-06 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-06 | | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tuercas de bloqueo de latón, niqueladas



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

| 5 - | - | |
|------------|-------------------|---|
| Tipo | SKMU M20 MS | Versión |
| Código | <u>1737000000</u> | SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, M 20, 3 mm, laton, |
| GTIN (EAN) | 4008190956479 | niquelado |
| Cantidad | 100 ST | |

Arandela plana de nylon - GWDR



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

| Datus ge | riieraies para peuluo | |
|------------|-----------------------|------------------------|
| Tipo | GWDR M20-W | Versión |
| Código | <u>1185610000</u> | cerrado, M 20, Nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118078305 | |
| Cantidad | 100 ST | |

Fecha de creación 11.11.2025 10:16:50 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 4