

CA 100 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Pedidos solo bajo demanda**

- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--------------------------------|
| Versión | Automatic stripper and crimper |
| Código | 1266370000 |
| Tipo | CA 100 C |
| GTIN (EAN) | 4050118056303 |
| Cantidad | 1 Pieza |

CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|--------------|
| Profundidad | 280 mm | Profundidad (pulgadas) | 11.0236 inch |
| Altura | 390 mm | Altura (pulgadas) | 15.3543 inch |
| Anchura | 410 mm | Anchura (pulgadas) | 16.1417 inch |
| Peso neto | 23000 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|----------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme |
|---|----------|

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Máquinas automáticas para desaislar/prensar

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|
| Zona de desaislado | 0,14 - 0,34 mm ² (~AWG 26 - 22) | Motor | Electroneumático |
| Tiempo de ciclo | aprox. 1,5 s | Sección del terminal tubular, max. | 0.34 mm ² |
| Sección del terminal tubular, min. | 0.14 mm ² | Longitud de prensado | 6/8 mm |
| Consumibles | Terminales sueltos, con y sin aislamientos | Longitud de los terminales tubulares | 10/12 mm |
| Conexión de aire comprimido | 5 bar | Conexión eléctrica | 100-240 V / 50/65 Hz |

Clasificaciones


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ETIM 10.0 | EC002778 | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 | | |

CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Accesarios/piezas de repuesto



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | AIMESA CF U/L/LS SK TIN | Versión |
| Código | 1283530000 | Máquinas automáticas, Pieza de repuesto |
| GTIN (EAN) | 4050118073676 | |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | HUEHABA 0.14 CA 100 C | Versión |
| Código | 1314530000 | Accesorios, Pieza de repuesto |
| GTIN (EAN) | 4050118117592 | |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | HUEHABA 0.25 CA 100 C | Versión |
| Código | 1314520000 | Accesorios, Pieza de repuesto |
| GTIN (EAN) | 4050118117585 | |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | HUEHABA 0.34 CA 100 C | Versión |
| Código | 1314510000 | Accesorios, Pieza de repuesto |
| GTIN (EAN) | 4050118117370 | |
| Cantidad | 1 ST | |