

## IE-SCRJ1-IP20-POF-100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Conector de fibra óptica SC-RJ según IEC 61754-24 para diámetro externo del conductor 2,6...3 mm

### Datos generales para pedido

Versión	Conector de fibra óptica, Tubo de repuesto para engaste, IP20
Código	<a href="#">1278420000</a>
Tipo	IE-SCRJ1-IP20-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069129
Cantidad	100 Pieza

## IE-SCRJ1-IP20-POF-100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	26.5 mm	Profundidad (pulgadas)	1.0433 inch
Altura	5.8 mm	Altura (pulgadas)	0.2283 inch
Peso neto	1.95 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-20 °C...80 °C
Temperatura de colocación	Humedad	0...93 % de humedad rel.

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

### Datos generales

Descripción del artículo	Tubo de repuesto para engaste	Color	otros
Material capotas	PC UL 94 V0	Humedad	0...93 % de humedad rel.
Diámetro de la funda, max.	3.6 mm	Tipo de protección	IP20
Ciclos de enchufado	1000	Tipo de fibra	POF
Atenuación por inserción	≤ 1,0 dB	Conexión 1	SCRJ
Conexión 2	Sistema de conexión rápido: prensado, corte	Fuerza de extracción del cable, mín.	100 N
Material de la carcasa del conector	Fundición inyectada de zinc	Material muelle de compresión	Acero inoxidable
Material manguito	Alpaca	Material tapa protectora del polvo	TPE
Diámetro de cable individual, máx.	2.2 mm	Material manguito de crimpado	Cobre, niquelado

### Normas generales

Conector norma IEC 61754-24

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

## IE-SCRJ1-IP20-POF-100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Juegos de prensado



Juegos para prensar

#### Datos generales para pedido

Tipo	TOOL SET IE-POF	Versión	
Código	<a href="#">1208930000</a>	Herramienta para prensar: HTX-IE-POF, Herramienta para desaislar:	
GTIN (EAN)	4032248990283	Multi-Stripax IE-POF	
Cantidad	1 ST		

### ...para cable de fibra óptica de polímero (POF)



Herramientas de prensado y pelamangueras para la elaboración de contactos de conductores de fibra óptica de polímero (POF)

#### Datos generales para pedido

Tipo	HTX-IE-POF	Versión	
Código	<a href="#">1208870000</a>	Herramienta para prensar	
GTIN (EAN)	4032248990269		
Cantidad	1 ST		

### Herramientas para soltar contactos



Weidmüller ofrece un amplio surtido de herramientas para prensar, para soltar contactos y para conductores de fibra óptica.

#### Datos generales para pedido

Tipo	REMOVAL TOOL HD	Versión	
Código	<a href="#">1866730000</a>	Herramientas, Herramienta para extraer contactos	
GTIN (EAN)	4032248437054		
Cantidad	1 ST		

## Accesorios

### Tijeras



Weidmüller está especializado en la separación de cables de cobre y de aluminio. La gama de productos abarca desde herramientas de corte para una sección transversal pequeña con una transmisión directa de la fuerza hasta herramientas de corte para diámetros grandes. El accionamiento mecánico y un mecanismo de corte especialmente diseñado reducen el esfuerzo manual requerido a un mínimo.

Weidmüller, con su amplia gama de herramientas para desaislar, cumple con todos los requisitos del sector de la elaboración profesional de cables.

### Datos generales para pedido

Tipo	SCISSORS KEVLAR	Versión	
Código	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors	
GTIN (EAN)	4032248990085		
Cantidad	1 ST		