

IE-SCRJ1-IP20-POF-100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Conector de fibra óptica SC-RJ según IEC 61754-24 para
diámetro externo del conductor 2,6...3 mm

Datos generales para pedido

Versión	Conector de fibra óptica, Tubo de repuesto para engaste, IP20
Código	1278420000
Tipo	IE-SCRJ1-IP20-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069129
Cantidad	100 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	26.5 mm	Profundidad (pulgadas)	1.0433 inch
Altura	5.8 mm	Altura (pulgadas)	0.2283 inch
Peso neto	1.95 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-20 °C...80 °C
Temperatura de colocación	Humedad	0...93 % de humedad rel.

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
------	--------------------------------------

Datos generales

Descripción del artículo	Tubo de repuesto para engaste	Color	otros
Material capotas	PC UL 94 V0	Humedad	0...93 % de humedad rel.
Diámetro de la funda, max.	3.6 mm	Tipo de protección	IP20
Ciclos de enchufado	1000	Tipo de fibra	POF
Atenuación por inserción	≤ 1.0 dB	Conexión 1	SCRJ
Conexión 2	Sistema de conexión rápido: prensado, corte	Fuerza de extracción del cable, mín.	100 N
Material de la carcasa del conector	Fundición inyectada de zinc	Material muelle de compresión	Acero inoxidable
Material manguito	Alpaca	Material tapa protectora del polvo	TPE
Diámetro de cable individual, máx.	2.2 mm	Material manguito de crimpado	Cobre, niquelado

Normas generales

Conecotor norma	IEC 61754-24
-----------------	--------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Juegos de prensado



Juegos para prensar

Datos generales para pedido

Tipo	TOOL SET IE-POF	Versión
Código	1208930000	Herramienta para prensar: HTX-IE-POF, Herramienta para desaislar:
GTIN (EAN)	4032248990283	Multi-Stripax IE-POF
Cantidad	1 ST	

...para cable de fibra óptica de polímero (POF)



Herramientas de prensado y pelamangueras para la elaboración de contactos de conductores de fibra óptica de polímero (POF)

Datos generales para pedido

Tipo	HTX-IE-POF	Versión
Código	1208870000	Herramienta para prensar
GTIN (EAN)	4032248990269	
Cantidad	1 ST	

Herramientas para soltar contactos



Weidmüller ofrece un amplio surtido de herramientas para prensar, para soltar contactos y para conductores de fibra óptica.

Datos generales para pedido

Tipo	REMOVAL TOOL HD	Versión
Código	1866730000	Herramientas, Herramienta para extraer contactos
GTIN (EAN)	4032248437054	
Cantidad	1 ST	

Accesorios**Tijeras**

Weidmüller está especializado en la separación de cables de cobre y de aluminio. La gama de productos abarca desde herramientas de corte para una sección transversal pequeña con una transmisión directa de la fuerza hasta herramientas de corte para diámetros grandes. El accionamiento mecánico y un mecanismo de corte especialmente diseñado reducen el esfuerzo manual requerido a un mínimo.

Weidmüller, con su amplia gama de herramientas para desaislar, cumple con todos los requisitos del sector de la elaboración profesional de cables.

Datos generales para pedido

Tipo	SCISSORS KEVLAR	Versión
Código	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
Cantidad	1 ST	