



Conectores de fibra óptica SC para conectores Var.1 / 4 /

14

**Datos generales para pedido**

Versión	Conector de fibra óptica, Tubo de repuesto para engaste, IP67 con carcasa
Código	<a href="#">1278430000</a>
Tipo	IE-SCRJ-IP67-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069136
Cantidad	100 Pieza

**IE-SCRJ-IP67-POF-100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	26.5 mm	Profundidad (pulgadas)	1.0433 inch
Altura	5.8 mm	Altura (pulgadas)	0.2283 inch
Peso neto	3 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio
Temperatura de colocación	

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

**Datos generales**

Descripción del artículo	Tubo de repuesto para engaste	Color	otros
Tipo de protección	IP67 con carcasa	Tipo de fibra	POF
Atenuación por inserción	≤ 1,0 dB	Conexión 1	SCRJ
Conexión 2	Sistema de conexión rápido: prensado, corte	Material manguito	Alpaca

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		