

ETA 1180 01 0.25A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Como accesorios para nuestra amplia cartera de productos de bornes portafusibles, también ofrecemos los enlaces de fusible adecuados. El portafolio incluye fusibles de protección de dispositivos (fusibles miniatura) desde 5x20 mm hasta 10x38 mm, enlaces de fusible E 14 a E 18, así como fusibles para automoción y disyuntores automáticos. Anillos de medida para soportes de fusible redondean la cartera general.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|------------------------------------|
| Versión | Fusible de baja intensidad, 0.25 A |
| Código | 1278860000 |
| Tipo | ETA 1180 01 0.25A |
| GTIN (EAN) | 4050118091441 |
| Cantidad | 5 Pieza |

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 52.3 mm | Profundidad (pulgadas) | 2.0591 inch |
| Altura | 24.4 mm | Altura (pulgadas) | 0.9606 inch |
| Anchura | 8.2 mm | Anchura (pulgadas) | 0.3228 inch |
| Peso neto | 10.6 g | | |

Temperaturas

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Color negro

Datos nominales

Tensión nominal 64 V Corriente nominal 0.25 A

Generalidades

Indicación de montaje Montaje directo

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Montaje directo Tipo de montaje insertado

Valores característicos del sistema

Versión Elemento de seguridad

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002704 | ETIM 9.0 | EC002704 |
| ETIM 10.0 | EC002704 | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 | | |