



Como accesorios para nuestra amplia cartera de productos de bornes portafusibles, también ofrecemos los enlaces de fusible adecuados. El portafolio incluye fusibles de protección de dispositivos (fusibles miniatura) desde 5x20 mm hasta 10x38 mm, enlaces de fusible E 14 a E 18, así como fusibles para automoción y disyuntores automáticos. Anillos de medida para soportes de fusible redondean la cartera general.

Datos generales para pedido

Versión	Fusible de baja intensidad, slow-blow, 0.6 A
Código	1278920000
Tipo	ETA 1180 01 0.6A
GTIN (EAN)	4050118091533
Cantidad	5 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Última fecha de pedido	2026-12-31T00:00:00+01:00

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	52.3 mm	Profundidad (pulgadas)	2.0591 inch
Altura	24.4 mm	Altura (pulgadas)	0.9606 inch
Anchura	8.2 mm	Anchura (pulgadas)	0.3228 inch
Peso neto	10.6 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Color negro

Datos nominales

Tensión nominal 64 V Corriente nominal 0.6 A

Generalidades

Indicación de montaje Montaje directo

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Montaje directo Tipo de montaje insertado

Valores característicos del sistema

Versión Elemento de seguridad

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		