



Como accesorios para nuestra amplia cartera de productos de bornes portafusibles, también ofrecemos los enlaces de fusible adecuados. El portafolio incluye fusibles de protección de dispositivos (fusibles miniatura) desde 5x20 mm hasta 10x38 mm, enlaces de fusible E 14 a E 18, así como fusibles para automoción y disyuntores automáticos. Anillos de medida para soportes de fusible redondean la cartera general.

### Datos generales para pedido

Versión	Fusible de baja intensidad, slow-blow, 8 A
Código	<a href="#">1279060000</a>
Tipo	ETA 1180 01 8A
GTIN (EAN)	4050118091410
Cantidad	5 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	52.3 mm	Profundidad (pulgadas)	2.0591 inch
Altura	24.4 mm	Altura (pulgadas)	0.9606 inch
Anchura	8.2 mm	Anchura (pulgadas)	0.3228 inch
Peso neto	9.7 g		

### Temperaturas

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos del material

Color negro

### Datos nominales

Tensión nominal 64 V Corriente nominal 8 A

### Generalidades

Indicación de montaje Montaje directo

### Otros datos técnicos

Indicación de montaje Montaje directo Tipo de montaje insertado

### Valores característicos del sistema

Versión Elemento de seguridad

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		