



Fijación de cables o mazos de cables con bridas en armarios y cuadros de distribución.

Datos generales para pedido

Versión	Abrazaderas, 6.2 x 8.1 mm, Plástico, 80 N
Código	1279200000
Tipo	CBH 8.1/6.2 NC
GTIN (EAN)	4008190068820
Cantidad	100 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0787 inch
Altura	8.1 mm	Altura (pulgadas)	0.3189 inch
Anchura	6.2 mm	Anchura (pulgadas)	0.2441 inch
Longitud	2 mm	Longitud (pulgadas)	0.0787 inch
Peso neto	0.9 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...105 °C
----------------------------------	--------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Material de instalación

Anchura de las abrazaderas para cables, máx.	7.8 mm	UV resistente	Sí
Volver a abrir	No	Versión	para placa de montaje
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max.	105 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Halógenos	No
Material básico	Plástico	Resistencia a la tracción	80 N
Resistencia a la tracción (libra-fuerza)	18 lbf	Diámetro del orificio de fijación	6.5 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

Dibujos

Dibujo acotado

