



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

### Datos generales para pedido

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Versión    | Máquinas automáticas, Pieza de repuesto |
| Código     | <a href="#">1283520000</a>              |
| Tipo       | AIMESA CF LZ TIN                        |
| GTIN (EAN) | 4050118073669                           |
| Cantidad   | 1 Pieza                                 |

### Datos técnicos

#### Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

#### Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 18.5 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.7283 inch |
| Altura      | 1 mm    | Altura (pulgadas)      | 0.0394 inch |
| Anchura     | 12 mm   | Anchura (pulgadas)     | 0.4724 inch |
| Peso neto   | 3.65 g  |                        |             |

#### Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme                              |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

#### Indicación importante

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Información de producto | 9027310000 – Crimpfix LZ (hasta número de serie 1764) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|