SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Los adaptadores M8/M12 y M12/M8 permiten aplicar rápidamente el tamaño de conector.

Datos generales para pedido

| Versión | Conectores Y, M8 / M8 | | |
|------------|-------------------------|--|--|
| Código | <u>1288000000</u> | | |
| Tipo | SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P | | |
| GTIN (EAN) | 4050118079173 | | |
| Cantidad | 1 Pieza | | |

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 8 g

Conformidad medioambiental del producto

| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
|--|--------------------------------------|
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

Datos de conexión

| Salida individual 1 - conector enchufable Conector macho M8 | | Salida individual 2 - conector enchufable Conector hembra M8 |
|---|------------|--|
| Par de apriete | M8: 0,5 Nm | |

Datos técnicos conectores de libre configuración

| Codificación | M8 = ninguno | Tensión nominal | 24 V | |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|------|--|
| Corriente nominal | 4 A | Tipo de protección | IP67 | |
| Grado de polución | 3 | Conexión de apantallamiento | No | |
| Rango de temperatura caja | -25+85 °C | | | |

Normas

| Conector norma | IEC 61076-2-104 |
|----------------|-----------------|

Datos generales

| Codificación | M8 = ninguno | Rosca de conexión | M8 / M8 |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| Tensión nominal | 24 V | Corriente nominal | 4 A |
| Tipo de protección | IP67 | Grado de polución | 3 |
| Conexión 1 | M8/M8 | Conexión 2 | Tornillo |
| Conexión de apantallamiento | No | Rango de temperatura caja | -25+85 °C |
| diámetro externo del conductor | - | | |

Clasificaciones

| ETIM 6.0 | EC002925 | ETIM 7.0 | EC002925 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 | ECLASS 9.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-01-06 | ECLASS 10.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 12.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 | | |

Fecha de creación 12.11.2025 03:41:47 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 2

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



