

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los adaptadores M8/M12 y M12/M8 permiten aplicar rápidamente el tamaño de conector.

Datos generales para pedido

Versión	Conectores Y, M8 / M8
Código	1288000000
Tipo	SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P
GTIN (EAN)	4050118079173
Cantidad	1 Pieza

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 8 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Datos de conexión

Salida individual 1 - conector enchufable Conector macho M8 Salida individual 2 - conector enchufable Conector hembra M8
 Par de apriete M8: 0,5 Nm

Datos técnicos conectores de libre configuración

Codificación	M8 = ninguno	Tensión nominal	24 V
Corriente nominal	4 A	Tipo de protección	IP67
Grado de polución	3	Conexión de apantallamiento	No
Rango de temperatura caja	-25...+85 °C		

Normas

Conector norma IEC 61076-2-104

Datos generales

Codificación	M8 = ninguno	Rosca de conexión	M8 / M8
Tensión nominal	24 V	Corriente nominal	4 A
Tipo de protección	IP67	Grado de polución	3
Conexión 1	M8/M8	Conexión 2	Tornillo
Conexión de apantallamiento	No	Rango de temperatura caja	-25...+85 °C
diámetro externo del conductor	-		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

Dibujo acotado

