



Fijación de cables o mazos de cables con bridas en armarios y cuadros de distribución.

### Datos generales para pedido

Versión	Abrazaderas, 27 x 27 mm, Plástico, 80 N
Código	<a href="#">1289400000</a>
Tipo	CBH 27/27 NC
GTIN (EAN)	4008 190160067
Cantidad	3000 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0787 inch
Altura	27 mm	Altura (pulgadas)	1.063 inch
Anchura	27 mm	Anchura (pulgadas)	1.063 inch
Longitud	2 mm	Longitud (pulgadas)	0.0787 inch
Peso neto	1.7 g		

### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...60 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Material de instalación

Anchura de las abrazadera para cables, máx.	4.8 mm	UV resistente	Sí
Volver a abrir	No	Versión	autoadhesivo
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max.	60 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Halógenos	No
Material básico	Plástico	Resistencia a la tracción	80 N
Resistencia a la tracción (libra-fuerza)	18 lbf	Diámetro del orificio de fijación	4.8 mm

### Indicación importante

Información de producto  
 Número de bolsas en caja (piezas): 30  
 Número de artículos en bolsa (piezas): 100  
 Una unidad de entrega corresponde a una cantidad por caja, y solo se pueden pedir múltiplos de la unidad de entrega.

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

**Dibujos**

**Dibujo acotado**

