

CTI 6 G ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar conectores aislados
terminales planos, terminales planos macho, conectores
en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Versión	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para conector de cables aislado, 0,5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, Crimpado paralelo
Código	1292880000
Tipo	CTI 6 G ZERT
GTIN (EAN)	4050118089165
Cantidad	1 Pieza

CTI 6 G ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	250 mm	Anchura (pulgadas)	9.8425 inch
Peso neto	750 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar conectores aislados 0,5-6 mm ²	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	--	---------	--------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	6 mm ²	
Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada oval, Crimpado paralelo	
Estación de crimpado	Número de estación de crimpado	1
	Sección de conexión del conductor, min.	0.5 mm ²
	Sección de conexión del conductor, max.	1.5 mm ²
	Sección del conductor AWG, mín.	20 AWG
	Sección del conductor,AWG, máx.	16 AWG
	Color de la estación de crimpado	Rojo
	Número de estación de crimpado	2
	Sección de conexión del conductor, min.	1.5 mm ²
	Sección de conexión del conductor, max.	2.5 mm ²
	Sección del conductor AWG, mín.	16 AWG
	Sección del conductor,AWG, máx.	14 AWG
	Color de la estación de crimpado	Azul
	Número de estación de crimpado	3
	Sección de conexión del conductor, min.	4 mm ²
	Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²
	Sección del conductor AWG, mín.	12 AWG
Sección del conductor,AWG, máx.	10 AWG	
Color de la estación de crimpado	Amarillo	

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Conector aislado	Sección máx. AWG	AWG 10
Sección mín. AWG	AWG 21	Zona de prensado, max.	6 mm ²
Zona de prensado, min.	0.5 mm ²		

Indicación importante

Información de producto	No apto para conductores macizos. El aislamiento del contacto se presiona cónicamente.
-------------------------	--

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Dibujos

