


**IE-BHS-V14M-RJA-45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Conecotor PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) de metal, carcasa vacía para RJ45

**Datos generales para pedido**

Versión	Empty enclosure, Flange, angled
Código	<a href="#">1296710000</a>
Tipo	IE-BHS-V14M-RJA-45
GTIN (EAN)	4050118094831
Cantidad	10 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E316369

### Dimensiones y pesos

Profundidad	54.9 mm	Profundidad (pulgadas)	2.1614 inch
Altura	52.4 mm	Altura (pulgadas)	2.063 inch
Anchura	24.3 mm	Anchura (pulgadas)	0.9567 inch
Peso neto	81.66 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Color	otros	Material capotas	Fundición inyectada de zinc
Tipo de montaje	2 tornillos, M3 (no incluidos)	Tipo de protección	IP67

### Normas generales

N.º de certificado (cULus) E316369

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


## IE-BHS-V14M-RJA-45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

### Dibujo acotado



### Dibujo acotado



### Sección del montaje

