

TW PRV16 R-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

Datos generales para pedido

Versión	Serie P, Separador, gris, 2 mm, impreso, R-A, horizontal
Código	1297870000
Tipo	TW PRV16 R-A
GTIN (EAN)	4050118099508
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	100 mm	Profundidad (pulgadas)	3.937 inch
Altura	225 mm	Altura (pulgadas)	8.8582 inch
Anchura	2 mm	Anchura (pulgadas)	0.0787 inch
Peso neto	27.4 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanente de trabajo, min.	-50 °C	Temperatura permanente de trabajo, max.	125 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Material básico	Policarbonato	Color	gris
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Otros datos técnicos

enclavable Sí

Valores característicos del sistema

Versión impreso, R-A, horizontal

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

Dibujos

